PHILIPS

Ampul

LED

13 W-90 (90 W GLS, 23 W CFL) W

E27

Beyaz



8719514386846

A ↑ G F



Eşi benzeri olmayan bir ampul

Günlük iç mekan etkinlikleri için genel aydınlatma çözümü sağlayan son teknoloji LED ampul. Aydınlatmanızın kalitesinden ödün vermeden enerji maliyetlerinden anında tasarruf edecek ve ampul değiştirme sıklığını azaltacaksınız.

Sürdürülebilir bir çözüm için tercihiniz

- Philips ambalajının üzerinde yazanlara güvenin.
- Cıva içermez

Özellikler

UV ya da IR yoktur
Işığın kızılötesi olmayışı, hiç ısı yayılmadığı; ultraviyole olmayışı ise bu ışık altındaki kumaşların ve ürünlerin renginin solmayacağı anlamına gelir.

Cıva içermez

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri
- Kısılabilir: Hayır
- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: Tek yönlü olmayan ampul
- Soket: E27
- Cam türü: Buzlu
- Lamba Kaplaması: Buzlu
- Lamba Malzemesi: Plastik

Ampul boyutları
- Yükseklik: 12 cm
- Genişlik: 6 cm

Tasarım ve kaplama
- Malzeme: Plastik

Dayanıklılık
- Nominal kullanım ömrü: 12.000 h
- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 50.000

Işık özellikleri
- Işın açısı: 150 °
- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 3000 K
- Nominal ışık akısı: 1350 lm
- %60 ışığa kadar ısınma süresi: 0.5 s
- Renk Kodu: 830 | CCT of 3000K
- İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.): 3000 K
- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 103,00 lm/W
- Işık Akısı: 1.350 lm

Çeşitli
- Göz Konforu: Evet

Diğer özellikler
- Verim: 103 lm/W
- EU RoHS ile uyumludur: Evet

Ambalaj bilgileri
- EAN: 8719514386846
- EOC: 871951438684600
- Ürün başlığı: LEDBulb 13W E27 3000K 1PF/12 TR

Güç
- Güç Faktörü (Kesir): 0.5

Güç tüketimi
- Güç faktörü: 0.5
- Gerilim: 220-240 V
- Watt: 13 W
- Watt eşdeğeri: 90 W
- Enerji Verimliliği Etiketi (EEL): F
- Güç Tüketimi: 13 W

Ürün boyutları ve ağırlığı
- Uzunluk: 12 cm

Nominal değerler
- Nominal kullanım ömrü: 12.000 h
- Nominal en yüksek yoğunluk: 282 cd

Teknik özellikler
- Frekans: 50-60 Hz
- EPREL Kayıt Numarası: 650876
- Akış ölçüm referansı: Sphere
- Dim Edilebilir: Hayır
- Hat Frekansı: 50 to 60 Hz
- Kapak Tabanı: E27

Ambalaj boyutları ve ağırlığı
- EAN/UPC - ürün: 8719514386846
- Net ağırlık: 0,08 kg
- Brüt ağırlık: 0,1 kg
- Yükseklik: 14,8 cm
- Uzunluk: 6,2 cm
- Genişlik: 6,2 cm
- Malzeme numarası (12NC): 929002305027

8719514386846

Yayın tarihi: 2024-02-12
Sürüm: 0.50

© 2024 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com