

PHILIPS

Lampu meja

Fungsional

DSK201 PT 3W 40K W USB 02

Putih

Step Peredupan



8719514396890



Lampu LED yang nyaman di mata

Lampu baca klip dengan baterai li terintegrasi untuk kenyamanan lebih

Kualitas premium

- EyeComfort - cahaya yang nyaman di mata

Kontrol

- Step peredupan

Kelebihan Utama

Eyecomfort

Lampu berkualitas buruk dapat menyebabkan mata lelah. Dengan banyaknya kita menghabiskan waktu di luar ruangan, sangat penting untuk memasang lampu yang memadai di rumah. Produk kami memenuhi kriteria pengujian yang ketat, termasuk kedipan, strobe, kesilauan, rendisi

warna, dan efek peredupan untuk memastikannya sesuai dengan kebutuhan EyeComfort. Lampu LED Philips tidak hanya menghasilkan cahaya yang nyaman, namun juga mempertahankannya demikian selama masa pakai, sehingga memberikan kualitas, hasil, dan warna cahaya yang konsisten selama lebih dari satu

dekade. Beralihlah ke lampu yang tidak menyilaukan mata. Lampu yang nyaman di mata.

Step peredupan

Pilih berbagai tingkat peredupan untuk menciptakan suasana yang tepat untuk saat ini.

Spesifikasi

Karakteristik lampu

- Penggunaan: Dalam ruangan

Desain dan lapisan

- Warna: Putih
- Bahan: Logam, Plastik

Daya tahan

- Jumlah siklus sakelar: 15.000

Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

- Kepala lampu yang dapat disesuaikan: Tidak
- Dapat diredupkan dengan remote control: Tidak
- Terintegrasi dengan LED: Y
- Termasuk remote control: Tidak

Karakteristik cahaya

- Konsistensi warna: 6 SDCM
- Indeks renderasi warna (CRI): 90

Lain-lain

- Dirancang khusus untuk: Kamar Tidur, Ruang Keluarga, Kantor Rumah
- Gaya: Kontemporer
- Jenis: Lampu Meja Tulis
- EyeComfort: Y

Karakteristik lain

- Lampu saat ini: 600 mA
- Efikasi: 76 lm/W

Dimensi dan berat produk

- Berat bersih: 0,25 kg
- Tinggi: 38 cm
- Panjang: 9,9 cm
- Lebar: 29 cm

Layanan

- Garansi: 2 tahun

Spesifikasi teknis

- Masa pakai hingga: 15.000 jam
- Total lumen output lampu: 175
- Warna cahaya: 4000
- Stopkontak: 5 V
- Peralatan lampu dapat diredupkan: Redup Step – Jangan gunakan dengan peredup
- LED: Y
- Termasuk lampu Watt: 3
- Kode IP: IP20
- Kelas perlindungan: Kelas III

Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC – produk: 8719514396890
- Berat bersih: 0,25 kg
- Berat kotor: 0,38 kg
- Tinggi: 18 cm
- Panjang: 6,5 cm
- Lebar: 17 cm
- Nomor material (12NC): 929003179707



Tanggal dikeluarkan:
2024-02-03
Versi: 0.364

© 2024 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com