

# PHILIPS

## Hue Go 可攜式桌燈

Hue White 及 Color  
Ambiance

在室內和室外使用

透過藍牙控制

使用應用程式或語音控制

新增 Hue Bridge 以釋放更多功能



8719514404571



## 輕鬆實現智慧型照明

這款白色可攜式智慧燈具讓您能隨意在任何地方使用智慧燈具。其經評定可在戶外使用，並配備鼠尾草綠色矽膠握把，方便您攜帶到最需要照明的地方，例如在室內閱讀或在室外用餐。

### 無限可能

- 依您想要的方式控制
- 產品上的控制鍵
- 動態、自然的照明效果

### 輕鬆實現智慧照明

- 透過繽紛的智慧型燈具打造獨一無二的體驗
- 從暖黃光到冷白光，打造屬於您的氛圍
- 使用 Bridge 釋放整套智慧照明功能
- 真正的可攜式智慧燈具

## 產品特點

## 依您想要的方式控制



使用橋接器連接飛利浦 Hue 燈光，開始探索無限可能。從您的智慧型手機或平板電腦透過飛利浦 Hue app 來控制燈光，或在系統中新增可啟動燈光的開關。設定計時器、通知、鬧鐘等功能，享受完整的飛利浦 Hue 體驗。飛利浦 Hue 甚至可以搭配 Amazon Alexa、Apple HomeKit 和 Google Home 運作，讓您用聲音控制燈光。

## 產品上的控制鍵




使用燈具上面的按鈕直接變更您的照明設定。按下按鈕即可輪流切換特殊的燈光場景，例如週日咖啡和魔法森林。按兩次並在第二次時按住不放可循環切換色彩。

## 動態、自然的照明效果



用生動的燈光讓特殊時刻的氣氛更上一層樓。使用像是舒適燭光 (Cozy Candle)、週日咖啡 (Sunday Coffee)、靜思冥想 (Meditation)、魔法森林 (Enchanted Forest) 和夜之奇遇 (Night Adventure) 等動態光效營造任何情境的絕佳氛圍。

## 透過繽紛的智慧型燈具打造獨一無二的體驗



利用超過 1600 萬種燈色改變住家樣貌，瞬間營造適合不同活動的氣氛。只需按一下按鈕，即可享受多種燈光效果，例如為派對營造歡慶氣氛、將客廳變成電影院、以彩色照明美化家裡的裝潢佈置等。

## 從暖黃光到冷白光，打造屬於您的氛圍



這些燈泡和燈具可提供不同暖黃光到冷白光顏色。亮度調節功能可從明亮光線變換到較柔和的夜光，按照日常需求調整至最完美的顏色和亮度。

## 使用 Bridge 釋放整套智慧照明功能



Bridge 提供讓智慧照明真正發揮智慧的功能 — 外出控制、語音控制、自動化照明，以及其他功能。將 Bridge 加入您的安裝配置，享受身歷其境的使用經驗，進入安全可靠兼具其他特性的技術世界，獲得更多估能。Bridge 是您打造前所未有智慧照明世界的那把鑰匙。

## 真正的可攜式智慧燈具



Go 可攜式桌燈配備可充電電池，可真正伴您上山下海。任何需要彩色燈光的地方都可帶上這款燈具，例如在室內閱讀，或下一次在戶外舉辦的 BBQ 烤肉。充電一次即可提供長達 48 小時的照明，然後再帶回室內放至隨附的充電底座上充電。

# 規格

## 設計與外型

- 顏色: 白光
- 材質: 金屬

## 隨附額外功能/配件

- 內附電池: 是
- 隨附充電式底座: 是
- 選擇顏色: 是
- 漫射光效: 是
- 可透過 Hue 應用程式與開關調光: 是
- 設有調光器: 是
- 內建 LED: 是
- 電源開關設在燈具上: 是
- 可攜式: 是
- 隨附電源變壓器: 是
- 隨附英規插頭: 是
- 防水: 是
- ZigBee Light Link: 是

## 照明特性

- 演色性指數 (CRI): 80

## 其他

- 類型: 桌燈

## 產品尺寸與重量

- 淨重: 1.277 kg
- 高度: 35 cm
- 長度: 14.2 cm
- 寬度: 14.2 cm
- 長度: 5.6 in
- 寬度: 5.6 in

## 服務

- 保固: 2 年

## 技術規格

- 流明輸出 (4000K): 530 lm
- 使用壽命達: 20,000 h
- 使用時間: 20,000 h
- 光色: 2000-6500 Hue White Color Ambiance
- 主電源: 220-240 V
- LED: 是
- 內建 LED: 是
- 隨附光源能源等級: G
- 隨附燈泡瓦數: 6 W
- IP 防護等級: IP20/54
- 防護等級: 等級 II 和等級 III
- 光源可替換性: LED 光源由專業人士更換
- 控制齒輪的可替換性: 控制器可由終端使用者自行更換
- 流明輸出 (2700K): 370 lm

## 支援項目

- 與效果功能相容: Yes
- Philips Hue 應用程式: IOS 15 及更新版本, Android 10.0 及更新版本

## 包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8719514404571
- 淨重: 1.28 kg
- 淨重: 1.82 kg
- 高度: 388 mm
- 長度: 219 mm
- 寬度: 209 mm
- 材質編號 (12NC): 929003128401



出版日期: 2024-02-04  
版本: 0.287

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)