

PHILIPS

Kit de bază pentru tavan
drept Perifo (3 corpuri
suspendate)

Hue cu ambianță albă și
color

171,5 cm

Proiectate pentru plafon

Include tot ce aveți nevoie



8719514407725



Iluminat simplu și intelligent

Acest kit de iluminat pe șine de tavan de culoare neagră include trei lămpi suspendate, o șină de 1 metru, o șină de 0,5 metri și o unitate de alimentare care se află între două șine.

Posibilități nelimitate

- Proiectați-vă propriul sistem de iluminat
- Complet personalizabil
- Design flexibil
- Conceput pentru tavane sau pereți

Control deplin de pe dispozitivul inteligent cu Hue Bridge

- Controlați lumina așa cum doriți

Iluminat simplu și inteligent

- Creați o experiență personalizată cu iluminatul inteligent color
- Deblocați suita completă de funcții de iluminare inteligentă cu Hue Bridge
- Creați atmosfera perfectă cu o lumină de la albă caldă până la rece



Repere

Proiectați-vă propriul sistem de iluminat



Sistemul de iluminat pe șină Perifo nu arată doar bine, ci arată oricum doriți. Începeți cu un kit și combinați spoturi, corpuri suspendate, bare luminoase și multe altele pentru a vă ilumina casa așa cum doriți.

Complet personalizabil




Sistemul de iluminat pe șină Perifo este complet personalizabil – chiar și după ce este instalat – datorită designului ușor de adaptat. Adăugați mai multe lumini, mutați-le pe șine sau chiar extindeți iluminarea pe șină oricând doriți.

Design flexibil



Înclinați spoturile. Coborâți sau ridicați corpurile luminoase suspendate. Rotiți tubul de lumină în gradient. Luminile Perifo pot fi reglate fin pentru a străluci acolo unde doriți.

Conceput pentru tavane sau pereți



Sistemul de iluminat pe șină Perifo oferă atât un kit de tavan, cât și un kit de perete, astfel încât să puteți alege exact cum doriți să vă iluminați casa.

Controlați lumina așa cum doriți



Conectați luminile Philips Hue la Bridge și începeți să descoperiți posibilitățile nelimitate. Controlați luminile de pe smartphone sau tabletă prin aplicația Philips Hue sau adăugați întrerupătoare la sistem pentru a activa luminile. Programați temporizatoare, notificări, alarme și multe altele pentru a beneficia de experiența completă oferită de Philips Hue. Philips Hue funcționează chiar și cu Amazon Alexa, Apple Homekit și Google Home pentru a permite controlul luminilor prin comandă vocală.

Creați o experiență personalizată cu iluminatul inteligent color




Transformați-vă locuința prin intermediul a 16 milioane de culori, creând imediat atmosfera potrivită pentru orice eveniment. La o singură atingere a unui buton, puteți crea o atmosferă festivă pentru o petrecere, transforma sufrageria într-o sală de cinema, amplifica decorul locuinței cu accente color și multe altele.

Deblocați suita completă de funcții de iluminare inteligentă cu Hue Bridge



Hue Bridge deblochează funcțiile care fac ca iluminatul inteligent să fie cu adevărat inteligent – control din afara casei, control vocal, iluminat automatizat și multe altele. Adăugați un Hue Bridge la configurația dvs. pentru a crea experiențe captivante, pentru a beneficia de o tehnologie sigură și fiabilă și multe altele. Hue Bridge este cheia către un iluminat inteligent așa cum nu ați mai văzut până acum.

Creați atmosfera perfectă cu o lumină de la albă caldă până la rece



Alegeți dintre peste 50.000 de nuanțe de lumină albă de la caldă până la rece pentru a crea ambianța perfectă în locuința dvs., pentru fiecare activitate și moment al zilei. Utilizați lumină albă strălucitoare în fiecare dimineață pentru a începe ziua înviorat și vioi sau asociați rutina de relaxare seara cu o strălucire aurie slabă.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: Negru
- Material: materiale sintetice, metal

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Intensitate reglabilă cu aplicația și întrerupătorul Hue: Da

Diverse

- Concepută special pentru: Cameră de zi și dormitor, Bucătărie
- Tip: Pendul

Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 171,5 cm
- Lățime: 2,6 cm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Durată de viață de până la: 25.000 ore
- Durată de viață a lămpii de până la: 25.000 ore
- Tehnologie bec: 24 V
- Culoare lumină: Ambianță albă și color Hue 2000-6500
- Tehnologie bec 2: LED
- Alimentare de la rețea: 220 – 240 V
- LED: Da
- LED încorporat: Da
- Puterea becului inclus: -
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa II și III
- Sursă de lumină înlocuibilă: Nu
- Posibilitatea de înlocuire a sursei de lumină: Sursă de lumină LED care poate fi înlocuită de un profesionist
- Posibilitatea de înlocuire a echipamentelor de control: Echipament de control care poate fi înlocuit de utilizatorul final
- Flux luminos de 2700 K: 3 x 490 lm
- Flux luminos de 4000 K: 3 x 510 lm

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: Yes

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8719514407725
- Greutate netă: 2,63 kg
- Greutate brută: 5,68 kg
- Înălțime: 120 mm
- Lungime: 447 mm
- Lățime: 1.066 mm
- Număr material (12NC): 929003117101



Data apariției: 2024-02-04
Versiune: 0.270

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com