

PHILIPS

Perifo taisno griestu
pamatnes komplekts (3
iekaramie gaismekļi)

Hue White and Color
Ambiance

171,5 cm

Paredzēts griestiem

Ietver visu nepieciešamo



8719514407749



Vienkāršs viedais apgaismojums

Šajā griestu gaismekļu uz sliedes komplektā baltā krāsā ietilpst trīs iekaramie gaismekļi, 1 metra sliede, 0,5 metra sliede un barošanas bloks, kas atrodas starp divām sliedēm.

Neierobežotas iespējas


- Esiet pats sava apgaismojuma dizainers
- Pilnībā pielāgojams
- Elastīgs dizains
- Izgatavots griestiem vai sienām

Pilnīga kontrole no viedierīces ar Hue bridge vadības paneli

- Kontrolējiet pēc saviem ieskatiem

Vienkāršs viedais apgaismojums

- Radiet personalizētu pieredzi ar viedo krāsu gaismekli
- Piekļūstiet pilnam viedā apgaismojuma funkciju klāstam ar Hue Bridge
- Radiet noskaņu ar siltas un vēsas baltās gaismas gaismekļiem



Izceltie produkti

Esiet pats sava apgaismojuma dizainers



Perifo gaismekļi uz sliedes ne tikai izskatās labi — tie izskatās tā, kā vēlaties. Sāciet ar komplektu un kombinējiet gaismekļus, piekaramos gaismekļus, gaismas virknes un daudz ko citu, lai apgaismotu savu māju tā, kā vēlaties.

Pilnībā pielāgojams




Perifo gaismekļi uz sliedes ir pilnībā pielāgojami — pat pēc to uzstādīšanas — pateicoties to vienkāršajam noklikšķināšanas dizainam. Pievienojiet papildu apgaismojumu, pārvietojiet tos pa sliedēm vai pat paplašiniet gaismekļus uz sliedes, kad vien vēlaties.

Elastīgs dizains



Novietojiet gaismekļus lēnķī. Nolaidiet vai paceliet iekaramos gaismekļus. Pagrieziet gradienta cauruļveida gaismekli. Perifo gaismekļus var precīzi noregulēt, lai tiktu apgaismota vēlāmā vieta.

Izgatavots griestiem vai sienām




Perifo gaismekļi uz sliedes piedāvā gan griestu, gan sienas komplektu, lai jūs varētu izvēlēties, kā tieši apgaismot māju.

Kontrolējiet pēc saviem ieskatiem



Savienojiet savas Philips Hue lampas ar tiltu un atklājiat bezgalīgas iespējas. Kontrolējiet apgaismojumu no viedtālruņa vai planšetdatora, izmantojot Philips Hue lietotni, vai arī pievienojiet slēdžus savai sistēmai, lai aktivizētu lampas. Iestadiet taimerus, paziņojumus, modinātājus un daudz ko citu, lai baudītu pilnu Philips Hue pieredzi. Philips Hue ir saderīgs ar Amazon Alexa, Apple HomeKit un Google Home, kas ļauj kontrolēt gaismekļus ar balsi.

Radiet personalizētu pieredzi ar viedo krāsu gaismekli



Pārvērtiet savu mājokli, izmantojot vairāk nekā 16 miljonus krāsu, vienā mirklī radot piemērotu atmosfēru jebkuram pasākumam. Ar vienu pogas pieskārienu iestatiet svētku noskaņojumu ballītei, pārvērtiet dzīvojamo telpu par kinoteātri, izceliet dekorus ar krāsu akcentiem un izmantojiet citas iespējas.


Pieklūstiet pilnam viedā apgaismojuma funkciju klāstam ar Hue Bridge



Ar Hue Bridge ir pieejamas funkcijas, kas viedo apgaismojumu padara vēl viedāku — attāla vadība, balss vadība,

automatizēts apgaismojums un vēl daudz citas funkcijas. Pievienojiet savām ierīcēm Hue Bridge, lai izmantotu drošas un uzticamas tehnoloģijas un daudz noderīgu funkciju. Izmantojot Hue Bridge, iegūsiat iepriekš vēl nepieredzētu nepārspējamu viedo apgaismojumu.

Radiet noskaņu ar siltas un vēsas baltās gaismas gaismekļiem



Izvēlieties kādu no vairāk kā 50 000 siltās un vēsās baltās gaismas toņu, lai mājās radītu nevainojami pieskaņotu apgaismojumu katrai nodarbei un katram diennakts laikam. Lai sāktu dienu enerģiski un mundri, izmantojiet spožu balto gaismu no rīta, vai izvēlieties klusinātu zeltainu gaismu dienas noslēgumam.

Specifikācijas

Dizains un apdare

- Krāsa: Balts
- Materiāls: Sintētisks audums, Metāls

Komplektā iekļauta papildu funkcija/ piederums

- Aptumšojams ar Hue lietotni un slēdzi: Jā

Dažādi

- Radīts tieši: Dzīvojamā istaba un guļamistaba, Ēdamistaba, Virtuve
- Tips: Iekārtie gaismekļi

Produkta izmēri un svars

- Garums: 171,5 cm
- Platums: 2,6 cm

Serviss

- Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija

- Kalpošanas laiks līdz: 25 000 stundas
- Lampas darbмүжs līdz pat: 25 000 stundas
- Spuldzes tehnoloģija: 24 V
- Gaismas krāsa: 2000–6500 Hue White Color Ambiance
- Spuldzes tehnoloģija: 2: LED
- Elektrotīkla strāva: 220–240 V
- LED: Jā
- Iebūvēta LED: Jā
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: -
- IP kods: IP20
- Aizsardzības klase: II un III klase
- Nomaināms gaismas avots: Nē
- Gaismas avota aizvietojamība: Speciālistam nomaināms LED gaismas avots
- Vadības mehānismu aizvietojamība: Vadības mehānismu drīkst nomainīt lietotājs
- Lumen output at 2700K: 3 x 490 lm
- Lumen output at 4000K: 3 x 510 lm

Kas tiek atbalstīts

- Saderība ar efektiem: Yes

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums:
8719514407749
- Neto svars: 2,63 kg
- Bruto svars: 5,68 kg
- Augstums: 120 mm
- Garums: 447 mm
- Platums: 1 066 mm
- Materiāla numurs (12NC):
929003117201



Izlaides datums:
2024-02-04
Versija: 0.277

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com