

PHILIPS

Perifo lae sirge
baaskomplekt (4
kohtvalgustit)

Hue White and color
ambiance

221,5 cm

Mõeldud lakke

Sisaldab kõike, mida vajate



8719514407763



Lihtne nutikas valgustus

See musta värvi lae siinivalgustite komplekt sisaldab nelja silinderkohtvalgustit, kahte 1 m siini ja toiteplokki, mis asub kahe siini vahel.

Lõputud võimalused

- Olge omaenda valgustusdisainer
- Üleni kohandatav
- Paindlik disain
- Valmistatud lagedele või seintele

Täielik juhtimine nutiseadmest Hue sillaga

- Juhtige nii, nagu soovite

Lihtne nutikas valgustus

- Looge värvilise nutivalgusega isikupärastatud kogemus
- Avage Hue Bridge'iga kõik nutika valgustuse funktsioonid
- Looge valge sooja kuni külma valguse abil õige meeleolu

Esiletõstetud tooted

Olge omaenda valgustusdisainer



Perifo siinivalgusti ei näe mitte lihtsalt hea välja, vaid see näeb välja selline, nagu soovite. Alustage komplektiga ja kombineerige kohtvalgustite, rippvalgustite, valgusribade ja muuga, et valgustada oma kodu nii, nagu teile meeldib.

Üleni kohandatav




Perifo siinivalgusti on tänu lihtsale klõpsatavale disainile üleni kohandatav ja seda isegi pärast valgusti paigaldamist. Lisage valgusteid, liigutage neid siinidel või koguni pikendage oma siinivalgustit millaliganes soovite.

Paindlik disain



Seadke kohtvalgustid nurga alla. Langetage või tõstke rippvalgusteid. Pöörake gradienti valgustoru. Perifo valgusteid saab seadistada täpselt nii, et nende valgus langeks sinna, kus teile meeldib.

Valmistatud lagedele või seintele




Perifo siinivalgusti on saadaval nii lae- kui seinakomplektina, et saaksite valida, kuidas te täpselt oma kodu valgustada soovite.

Juhtige nii, nagu soovite



Ühendage oma Philips Hue valgustid sillaga ja avastage piiratud võimalused. Juhtige valgusteid Philips Hue rakenduse abil oma nutitelefoni või tahvelarvutist või lisage süsteemile lüliteid valgustite juhtimiseks. Seadke taimereid, teavitusi, alarme ja muud, et nautida täielikku Philips Hue elamust. Philips Hue töötab isegi Amazon Alexa, Apple Homekiti ja Google Home'iga, et saaksite valgusteid oma häälega juhtida.

Looge värvilise nutivalgusega isikupärastatud kogemus



Kujundage oma kodu ümber üle 16 miljoni värviga, luues kiiresti õige õhkkonna mis tahes sündmusele. Ühe näpuliigutusega saate luua piduliku meeleolu peo jaoks, kujundada oma elutoa ümber kinosaaliks, täiustada oma kodu sisekujundust värviahtsentidega ja palju muud.


Avage Hue Bridge'iga kõik nutika valgustuse funktsioonid



Hue Bridge avab funktsioonid, mis muudavad nutika valgustuse tõeliselt nutikaks – juhtimine kodust eemal

olles, hääljuhtimine, automatiseeritud valgustus ja palju muud. Lisage oma valgusseadistusele Hue Bridge, et luua kaasahaaravaid kogemusi, kasutada turvalist ja usaldusväärset tehnoloogiat ning teha palju muud. Hue Bridge on võti sellise nutika valgustuse juurde, mida te pole kunagi varem näinud.

Looge valge sooja kuni külma valguse abil õige meeleolu



Valige üle 50 000 sooja kuni külma valge valguse tooni vahel, et luua oma kodus täiuslik meeleolu igaks tegevuseks ja kellaajaks. Kasutage eredat valget valgust hommikuti, et alustada päeva energiast pakatava ja erksana, või hämarat kuldset valgust õhtuseks lõõgastumiseks.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värvus: Must
- Materjal: sünteetika, Metall

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Hämardatav Hue rakenduse ja lülitiga: Jah

Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Elu- ja magamistuba, Söögituba, Köök
- Tüüp: Rippvalgustid

Toote mõõtmed ja kaal

- Pikkus: 221,5 cm
- Laius: 2,6 cm

Hooldus

- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

- Tööaeg kuni: 25 000 tund(i)
- Lambi kasutusaeg kuni: 25 000 tund(i)
- Valgusallika tehnoloogia: 24 V
- Valguse värv: 2000–6500 Hue White Color Ambiance
- Valgusallika tehnoloogia 2: LED
- Toiteallikas: 220–240 V
- LED: Jah
- Sisseehitatud LED: Jah
- Komplekti kuulub elektrilamp: –
- IP-kood: IP20
- Kaitseklass: II ja III klass
- Valgusallikas vahetatav: Ei
- Valgusallika asendatavus: LED-valgusallika saab asendada professionaal
- Juhtimisseadmestiku asendatavus: Juhtimisseadmestikku saab asendada lõppkasutaja
- Lumen output at 2700K: 4 x 490 lm
- Lumen output at 4000K: 4 x 510 lm

Toetatud süsteemid

- Ühildub efektide funktsiooniga: Yes

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8719514407763
- Netokaal: 2,11 kg
- Brutokaal: 4,36 kg
- Kõrgus: 120 mm
- Pikkus: 284 mm
- Laius: 1 115 mm
- Materjali number (12NC): 929003117301



Väljalaske kuupäev:
2024-02-07
Versioon: 0.230

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com