

PHILIPS

Perifo egyenes fali
alapkészlet (3
spotlámpával)

Hue White and color
ambiance

150,4 cm

Fali alkalmazásra tervezve

Mindent tartalmaz, amire
szüksége lehet



8719514407848



Okosvilágítás egyszerűen

Ez a fekete színű sínes lámpaszerelvény-készlet három hengeres spotlámpát, egy 1 méteres sínt, egy 0,5 méteres sínt, egy egyenes csatlakozót és egy tápegységet tartalmaz, amely az egyik sín végén helyezkedik el, és csatlakozódugóval csatlakoztatható az elektromos hálózatra.

Korlátlan lehetőségek


- Legyen Ön a saját világítástervezője!
- Teljesen testreszabható
- Rugalmas kialakítás
- Mennyezetre vagy falra szerelhető

Teljes körű vezérlés okos eszközről a Hue Bridge segítségével

- Egyéni vezérlés

Intelligens világítás egyszerűen

- Teremtsen személyre szabott élményt a színes intelligens világítással
- Fedezze fel az okosvilágítási funkciók teljes skáláját a Hue Bridge segítségével
- Biztosítsa a jó hangulatot a melegtől hidegig terjedő fehér fénnel



Fénypontok

Legyen Ön a saját világítástervezője!



A Perifo sínes lámpaszerelvény nem csak jól néz ki – úgy alakítható, ahogy Ön szeretné. Kezdje egy készlettel, és kombinálja a spotlámpákat, függőlámpákat, fényrudakat és egyébeket, hogy otthona az Önnek megfelelő világítást kapja.

Teljesen testreszabható




A Perifo sínes lámpaszerelvény teljesen testreszabható – még a telepítés után is – a könnyen bepattintható kialakításnak köszönhetően. Szereljen fel rá további lámpákat, mozgassa őket a síneken, vagy akár bővítse a lámpaszerelvényt, amikor csak akarja.

Rugalmas kialakítás



Állítsa be a spotlámpák irányát. Eressze le vagy emelje magasabbra a függőlámpákat. Forgassa el a színátmenetes fénycsövet. A Perifo lámpák finomhangolhatók, hogy ott világítsanak, ahol Ön szeretné.

Mennyezetre vagy falra szerelhető




A Perifo sínes lámpaszerelvény mennyezeti és fali készlettel is kapható, így Ön pontosan kiválaszthatja, hogyan szeretné megvilágítani otthonát.

Egyéni vezérlés



Csatlakoztassa a Philips Hue lámpát a bridge-hez, és fedezze fel a végtelen lehetőségeket. Vezérelje a fényeket az okostelefonjáról vagy táblagépéről a Philips Hue alkalmazással, vagy adjon kapcsolókat a rendszeréhez a fények aktiválásához. Állítsa be az időzítőket, értesítéseket, riasztásokat és sok más lehetőséget a teljes körű Philips Hue-élmény érdekében. A Philips Hue használható az Amazon Alexa, az Apple HomeKit és a Google Home szolgáltatásokkal is, amelyek révén hanggal vezérelheti a lámpáit.

Teremtsen személyre szabott élményt a színes intelligens világítással



Alakítsa át otthonát több mint 16 millió színnel, azonnal megteremtve a megfelelő hangulatot bármilyen eseményhez. Egy gombnyomásra beállíthat egy ünnepi hangulatot egy bulihoz, átalakíthatja nappaliját moziteremmé, kiemelheti otthona dekorációját színes világítással és még sorolhatnánk.


Fedezze fel az okosvilágítási funkciók teljes skáláját a Hue Bridge segítségével



A Hue Bridge elérhetővé teszi mindazokat a funkciókat, amelyek az okosvilágítást valóban intelligenssé

teszik – vezérlés távolról, hangvezérlés, automatizált világítás stb. Egésztse ki rendszerét a Hue Bridge eszközzel, hogy sok más mellett magával ragadó élményhez jusson és kihasználhassa a biztonságos és megbízható technológia előnyeit. A Hue Bridge az okosvilágítás kulcsa – amelyet eddig még nem látott.

Biztosítsa a jó hangulatot a melegtől hidegig terjedő fehér fényel



A meleg és hideg fehér fény több mint 50 000 árnyalatából választva minden tevékenységhez és napszakhoz megteremtheti a tökéletes környezetet az otthonában. Használjon ragyogó, fehér fényt reggel, hogy energikusan és éberén kezdje a napot, vagy könnyítse meg az esti pihenést halvány aranszínű ragyogással.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete
- Anyag: Műanyag, Fém

További funkcióval/tartozékkal

- Hue alkalmazással és Hue kapcsolóval szabályozható: Igen

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Nappali és hálósoba, Ebédlő, Konyha
- Típus: Szpotlámpa

A termék méretei és tömege

- Hosszúság: 150,4 cm
- Szélesség: 2,6 cm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Élettartama akár: 25 000 h
- A lámpa élettartama (max.): 25 000 h
- Fényforrás típusa: 24 V
- Színhőmérséklet: 2000–6500 Hue White Color Ambiance
- Izzó technológia 2: LED
- Hálózati tápellátás: 220–240 V
- LED: Igen
- Beépített LED: Igen
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: -
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: I. és II. osztály
- Cserélhető fényforrás: Nem
- A fényforrás cserélhetősége: Szakember által cserélhető LED-fényforrás
- A működtető szerelvény cserélhetősége: Végfelhasználó által cserélhető működtetőszerelvény
- Fényáram 2700 kelvinen: 3 x 490 lm
- Fényáram 4000 kelvinen: 3 x 510 lm

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: Yes

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8719514407848
- Nettó tömeg: 2,22 kg
- Bruttó tömeg: 4,65 kg
- Magasság: 120 mm
- Hosszúság: 284 mm
- Szélesség: 1 115 mm
- Cikkszám (12NC): 929003117701



Kiadás dátuma:
2024-02-07
Verzió: 0.264

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com