

PHILIPS


Základná priama nástenná súprava
Perifo (2 bodové svetidlá, 1
gradientová svetelná trubica)

Hue White and color
ambiance



200,4 cm

Navrhnuté na steny

Obsahuje všetko, čo
potrebujete



8719514407909



Jednoduché inteligentné osvetlenie

Táto súprava nástenného lištového osvetlenia v bielej farbe obsahuje dve valcové bodové svetidlá, veľkú gradientnú svetelnú trubicu, dve 1-metrové lišty, napájaciu jednotku umiestnenú na konci jednej lišty so zástrčkou na zásuvku, a spojky na vytvorenie priamej línie.

Neobmedzené možnosti

- Staňte sa svojim vlastným dizajnérom osvetlenia
- Úplne prispôsobiteľné
- Flexibilný dizajn
- Určené na stropy alebo steny

Úplná kontrola z inteligentného zariadenia premostením Hue

- Majte veci pod kontrolou

Jednoduché inteligentné osvetlenie

- Farebné inteligentné svetlo vám prinesie zážitky šité na mieru
- Hue Bridge vám sprístupní celú ponuku funkcií inteligentného osvetlenia
- Navodte si tú správnu atmosféru osvetlením s teplým až studeným bielym svetlom

Hlavné prvky

Staňte sa svojím vlastným dizajnérom osvetlenia



Lištové svetidlo Perifo nielen dobre vyzerá – jeho vzhľad si môžete prispôbiť presne podľa vlastných predstáv. Začnite so súpravou a kombinujte reflektory, závesné a lištové spolu s ďalšími možnosťami, aby ste si osvetlili svoju domácnosť podľa svojich predstáv.

Úplne prispôsobiteľné




Lištové svetidlo Perifo je úplne prispôsobiteľné – dokonca aj po montáži – vďaka jednoduchému zaklapávaciemu dizajnu. Pridajte ďalšie svetlá, posúvajte ich po lištách dokonca predĺžte lištové svetidlá, keď si to želáte.

Flexibilný dizajn



Nakloňte reflektory. Znížte alebo zdvihnite závesné svetidlá. Natočte gradientné trubicové svetidlo. Svetidlá Perifo možno doladiť tak, aby osvetľovali miesta podľa vašich predstáv.

Určené na stropy alebo steny




Lištové svetidlo Perifo prináša súpravu na montáž na strop aj na stenu, vďaka čomu si môžete presne vybrať, ako si osvetlíte domácnosť.

Majte veci pod kontrolou



Pripojte svetlá k premosteniu Philips Hue a začnite objavovať nekonečné možnosti. Pomocou aplikácie Philips Hue ovládajte svetlá cez smartfón alebo tablet, prípadne pridajte k svojmu systému spínače na aktiváciu svetiel. Nastavte časovače, upozornenia, budíky a ďalšie funkcie, aby ste si mohli naplno vychutnať možnosti, ktoré ponúkajú svetlá Philips Hue. Systém Philips Hue podporuje používanie asistenta Amazon Alexa, Apple HomeKit a Asistenta Google a umožňuje ovládať svetlá pomocou hlasu.

Farebné inteligentné svetlo vám prinesie zážitky šité na mieru



Zmeňte svoju domácnosť pomocou 16 miliónov farieb a pri každej udalosti sa vám okamžite podarí navodiť tú správnu atmosféru. Jedným dotykom tlačidla sa môžete veselo naladiť na večierok, premeniť obývačku na kino, rozjasniť interiér domácnosti farebnými akcentmi a urobiť množstvo iných vecí.


Hue Bridge vám sprístupní celú ponuku funkcií inteligentného osvetlenia



Zariadenie Hue Bridge prináša funkcie, vďaka ktorým je inteligentné osvetlenie skutočne inteligentné – ovládanie aj

mimo domácnosti, hlasové ovládanie, automatické osvetlenie a mnohé ďalšie funkcie. Pridajte do svojej inštalácie zariadenie Bridge a vytvorte pohlcujúce zážitky s technológiou, ktorá je bezpečná a spoľahlivá. Hue Bridge je kľúčom k inteligentnému osvetleniu, aké ste ešte nevideli.

Navodte si tú správnu atmosféru osvetlením s teplým až studeným bielym svetlom



Vyberte si z viac než 50 000 odtieňov teplého alebo chladného bieleho svetla a navodte si v domácnosti dokonalú atmosféru pre každú aktivitu a časť dňa. Ráno si môžete rozsvietiť jasné biele svetlo, ktoré vám dodá energiu a preberie vás, zatiaľ čo večer môžete oddychovať pri tlmenom zlatistom svetle.

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Biela
- Materiál: syntetický materiál, Kov

Doplnkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Stmievateľné pomocou aplikácie a spínača Hue: áno

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Obývačka a spálňa, Jedáleň, Kuchyňa
- Typ: Bodové svetidlo

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Dĺžka: 200,4 cm
- Šírka: 2,6 cm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Životnosť až: 25 000 h
- Životnosť žiarovky až do: 25 000 h
- Technológia žiarovky: 24 V
- Farba svetla: 2 000 – 6 500 Hue White Color Ambiance
- Technológia žiarovky 2: LED
- Napájanie zo siete: 220 – 240 V
- LED: áno
- Zabudované LED: áno
- Vráťane žiarovky s wattovým výkonom: –
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda II a III
- Vymeniteľný svetelný zdroj: Nie
- Možnosť výmeny svetelného zdroja: Svetelný zdroj LED vymeniteľný profesionálnym technikom
- Možnosť výmeny predradníkov: Predradník vymeniteľný koncovým používateľom
- Lumen output at 2700K: 2 x 490, 1 x 1840 lm
- Lumen output at 4000K: 2 x 490, 1 x 2600 lm

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: Yes

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8719514407909
- Netto hmotnosť: 2,92 kg
- Brutto hmotnosť: 5,81 kg
- Výška: 120 mm
- Dĺžka: 282 mm
- Šírka: 1 578 mm
- Číslo materiálu (12NC): 929003118001



Dátum vydania:
2024-02-07
Verzia: 0.174

© 2024 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com