

PHILIPS

Дезинфекция на въздушен филтър

Дезинфекция

35 W-/W

UV-C технология



8719514408258



Домашна дезинфекция

Никога не е било по-лесно да почиствате въздуха в дома си. Доказано е, че въздухопечиствателят за дезинфекция Philips UV-C деактивира над 99% [1] [2] от вирусите и бактериите само за няколко часа. С интуитивен, преносим дизайн, тиха работа, автоматичен таймер за изключване и светлинна лампа, която ви информира, когато продуктът работи, почистването на въздуха вече е толкова просто, колкото включването и връщането към важните неща.

Дезинфекцирайте дома си от микроби

- Експертиза
- Дезинфекцирайте дома си от микроби

Акценти

Експертиза

Philips има над 35 години опит в UV-C осветлението и значителна експертиза в прилагането.

Дезинфекцирайте дома си от микроби

Всички бактерии и вируси, тествани до момента, реагират на дезинфекция с UV-C.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Подходящи за димиране: Не
- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Аксесоар
- Технология: UV-C

Размери на лампата

- Височина: 40 cm
- Тегло: 3 kg
- Ширина: 20,1 cm

Издръжливост

- Средна продължителност на живота (при 2,7 ч./ден): 9 на
- Коефициент на запазване на светлинния поток: 70%
- Номинален живот: 9 000 h
- Брой цикли на включване и изключване: 20 000

Характеристики на светлината

- Цветна температура: - K
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: моментална пълна светлина

Други характеристики

- Ток през лампата: 345-145 mA

Информация за опаковката

- EAN: 8719514408258
- EOC: 871951440825800
- Заглавие на продукта: UV-C disinfection air cleaner EU

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.9
- Напрежение: 100-240 V
- Мощност: 35 W

Размери и тегло на продукта

- Дължина: 40 cm

Обявени стойности

- Обявен живот: 9 000 h
- Обявена мощност: 35 W

Технически данни

- Работна честота: 50-60 Hz

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC - продукт: 8719514408258
- Нето тегло: 3,000 kg
- Брутно тегло: 3,815 kg
- Височина: 49,500 cm
- Дължина: 29,000 cm
- Ширина: 26,900 cm
- Номер на материала (12NC): 929003132401



Дата на издаване:
2023-11-07
Версия: 0.250

© 2023 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com