

# PHILIPS

Luchtzuiveringssysteem  
voor desinfectie

Desinfectie

35 W-/W

UV-C-technologie



8719514408258



## Desinfecteer je huis

Het is nog nooit zo eenvoudig geweest om de lucht in je huis te zuiveren. Het Philips UV-C-luchtzuiveringssysteem voor desinfectie deactiveert meer dan 99% [1] [2] van alle virussen en bacteriën in slechts een paar uur tijd. Door het intuïtieve, draagbare ontwerp, de stille werking, de automatische timer en een indicatorlampje weet je precies wanneer het product werkt. Om je lucht te zuiveren hoef je alleen maar de stekker in het stopcontact te steken, het apparaat aan te zetten en je weer richten op wat belangrijk is.

### Desinfecteer je woning tegen ziektekiemen

- Expertise
- Desinfecteer je woning tegen ziektekiemen kort

# Kenmerken

## Expertise

Philips heeft ruim 35 jaar ervaring in UV-C-verlichting en is daarmee expert bij het gebruik van deze lampen.

## Desinfecteer je woning tegen ziektekiemen kort

Alle bacteriën en virussen die tot op heden zijn getest, reageren op desinfectie met UV-C.

# Specificaties

## Lampkenmerken

- Dimbaar: Nee
- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Accessoire
- Technologie: UV-C

## Lampafmeting

- Hoogte: 40 cm
- Gewicht: 3 kg
- Breedte: 20,1 cm

## Duurzaamheid

- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 9 jaar
- Lumenbehoudfactor: 70%
- Nominale levensduur: 9.000 hr
- Aantal schakelcycli: 20.000

## Lichtkenmerken

- Kleurtemperatuur: – K
- Opwarmtijd tot 60% licht: direct op volledige lichtsterkte

## Andere eigenschappen

- Lampstroom: 345–145 mA

## Verpakkingsinformatie

- EAN: 8719514408258
- EOC: 871951440825800
- Producttitel: UV-C disinfection air cleaner EU

## Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.9
- Spanning: 100–240 V
- Vermogen: 35 W

## Afmetingen en gewicht van product

- Lengte: 40 cm

## Nominale waarden

- Nominale levensduur: 9.000 hr
- Nominaal vermogen: 35 W

## Technische specificaties

- Frequentie: 50–60 Hz

## Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC – product: 8719514408258
- Nettogewicht: 3,000 kg
- Brutowicht: 3,815 kg
- Hoogte: 49,500 cm
- Lengte: 29,000 cm
- Breedte: 26,900 cm
- Materiaalnummer (12NC): 929003132401



Publicatiedatum:  
2023-11-09  
Versie: 0.250

© 2023 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)