

PHILIPS

Urządzenie do
dezynfekcji powietrza

Dezynfekcja

35 W-/W

Technologia UV-C



8719514408258



Dezynfekcja w domu

Oczyszczanie powietrza w domu jeszcze nigdy nie było tak łatwe. Udowodniono, że dezynfekujący oczyszczacz powietrza firmy Philips z lampą UV-C unieszkodliwia ponad 99% [1] [2] wirusów i bakterii w ciągu zaledwie kilku godzin. Intuicyjna obsługa, przenośna konstrukcja, cicha praca, automatyczny wyłącznik z minutnikiem i dioda informująca o działaniu urządzenia — teraz, aby oczyścić powietrze, wystarczy podłączyć urządzenie, nacisnąć przycisk i poczekać.

Zdezynfekuj swój dom i pozbądź się bakterii

- Doświadczenie
- Zdezynfekuj swój dom i pozbądź się bakterii



Zalety

Doświadczenie

Ponad 35 lat doświadczenia w produkcji i zastosowaniach lamp UV-C

Zdezynfekuj swój dom i pozbądź się bakterii

Wszystkie badane do tej pory bakterie i wirusy poddają się dezynfekcji światłem UV-C.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Ściemnialna: Nie
- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: Akcesorium
- Technologia: UV-C

Wymiary źródła światła

- Wysokość: 40 cm
- Waga: 3 kg
- Szerokość: 20,1 cm

Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 9 a
- Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%
- Nominalny okres eksploatacji: 9 000 h
- Liczba cykli pracy: 20 000

Właściwości światła

- Temperatura barwowa: - K
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: natychmiastowe rozświetlenie

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 345-145 mA

Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8719514408258
- EAN: 871951440825800
- Tytuł produktu: UV-C disinfection air cleaner EU

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.9
- Zasilanie: 100-240 V
- Moc: 35 W

Wymiary i waga produktu

- Długość: 40 cm

Wartości znamionowe

- Trwałość znamionowa: 9 000 h
- Moc znamionowa: 35 W

Dane techniczne

- Częstotliwość: 50-60 Hz

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8719514408258
- Waga netto: 3,000 kg
- Waga brutto: 3,815 kg
- Wysokość: 49,500 cm
- Długość: 29,000 cm
- Szerokość: 26,900 cm
- Numer seryjny (12NC): 929003132401



Data wydania: 2023-11-09
Wersja: 0.250

© 2023 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com