

PHILIPS

Plafón

Luz LED y ventilador de
techo

Bliss

Oro



8719514408531



Una luminaria. El interruptor de siempre. Tres ajustes de luz.

Combina la luz personalizable y una agradable brisa con la luz para ventilador de techo retráctil de Philips LED, que incluye un mando a distancia. Con palas transparentes que se retraen y desaparecen de la vista cuando no están en uso y tres ajustes de luz SceneSwitch, esta luz crea la atmósfera perfecta en cualquier espacio.

Fácil de usar

- Ventilador de techo retráctil con aspas transparentes
- Fácil de instalar, uso seguro
- Potencia y rendimiento de confianza
- Disfruta de su uso durante todo el año
- Disfruta de una agradable brisa
- Temporizadores prácticos

Efecto de iluminación de ambiente

- Plafón luminoso y cómodo

Excelente calidad

- Motor silencioso

Destacados

Ventilador de techo retráctil con aspas transparentes

Despídete de las sombras móviles en el techo: este ventilador dispone de aspas transparentes que se pueden plegar hacia la lámpara y ocultarlas a la vista cuando no se usan.

Fácil de instalar, uso seguro

El ventilador de techo retráctil con luz LED de Philips ha superado estrictas pruebas de seguridad e incluye tornillos resistentes a caídas y un diseño robusto, además de otras características de seguridad importantes.

Potencia y rendimiento de confianza

El ventilador de techo retráctil con luz LED de Philips se diseñó para garantizar un potente flujo de aire y una fiabilidad constante a lo largo del tiempo. Úsalo solo o con el aire acondicionado para enfriar antes la estancia.

Disfruta de su uso durante todo el año

Con modos de funcionamiento tanto para verano como para invierno, obtendrás la mejor configuración para hacer circular el aire en tu espacio durante todo el año.

Disfruta de una agradable brisa

Lleva la brisa marina a cualquier habitación de tu casa con la función Natural Breeze, que ofrece ajustes dinámicos de velocidad para el ventilador.

Temporizadores prácticos

Elige entre dos temporizadores distintos que apagan la luz después de un cierto período de tiempo y configúralos con el mando a distancia.

Lámpara de techo luminosa pero cómoda

El ventilador de techo retráctil con luz LED de Philips ofrece una luz muy brillante, pero agradable, para tu hogar, que puedes controlar con el mando a distancia incluido o con un interruptor de pared.

Motor silencioso

El ventilador de techo retráctil con luz LED de Philips cuenta con un motor silencioso que hace circular el aire en la habitación sin mucho ruido.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Redondo

Diseño y acabado

- Color: Oro
- Material: Metal, Plástico

Duración

- Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 año
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
- Número de ciclos de apagado y encendido: 15.000

Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de foco ajustable: No
- Regulable con mando a distancia: No
- LED integrado: Sí
- Mando a distancia incluido: Sí

Características de la luz

- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: <2

Varios

- Diseñada especialmente para: Dormitorio, Salón, Comedor, Cocina, Oficina en casa
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Lámparas con ventilador de techo
- EyeComfort: Sí

Otras características

- Corriente de la bombilla: 290 mA
- Eficiencia: 128 lm/W

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.9

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 7,2 kg
- Altura: 41,8 cm
- Longitud: 51 cm
- Anchura: 51 cm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Vida útil de hasta: 15.000 hora(s)
- Diámetro: 510 mm
- Flujo luminoso total de la luminaria: 4500
- Color de la luz: 2700/5500/4000
- Red eléctrica: 220-240 CA
- Luminaria regulable: No
- LED: Sí
- Potencia de la bombilla incluida: 28+35
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase I

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8719514408531
- Peso neto: 7,2 kg
- Peso bruto: 10,75 kg
- Altura: 30 cm
- Longitud: 55,3 cm
- Anchura: 55,3 cm
- Código 12NC: 929003184601



Fecha de emisión:
2024-02-02
Versión: 0.329

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com