

PHILIPS

Plafondlamp

LED-plafondlamp met ventilator

Atlas

Nikkel



8719514408555



Eén lamp. Uw schakelaar. Drie lichtinstellingen.

Combineer de aanpasbare lichtoplossingen met het verfrissend briesje van de uitschuifbare Philips LED-plafondlamp met ventilator, inclusief afstandsbediening. Als de lamp niet in gebruik is, zijn de transparante bladen niet te zien. Met de drie SceneSwitch-lampinstellingen kun je in elke ruimte de perfecte sfeer creëren.

Gemakkelijk te ervaren

- Plafondventilator met inklapbare transparante bladen
- Eenvoudig te installeren, veilig te gebruiken
- Krachtige, betrouwbare prestaties
- Het hele jaar door te gebruiken
- Geniet van een heerlijk briesje
- Handige timers

Sfeervol lichteffect

- Helder en toch comfortabele plafondverlichting

Eersteklas kwaliteit

- Stille motor

Kenmerken

Intrekbare plafondventilator met transparante bladen

Nooit meer schaduwen op het plafond: deze ventilator heeft transparante bladen die in de lamp opgevouwen worden, zodat ze buiten zicht blijven als de ventilator niet gebruikt wordt.

Eenvoudig te installeren, veilig te gebruiken

De intrekbare Philips LED-plafondverlichting heeft strenge veiligheidstesten doorstaan en heeft waterbestendige schroeven en een stevig ontwerp, evenals andere belangrijke veiligheidsfuncties.

Krachtige, betrouwbare prestaties

De intrekbare Philips LED-plafondverlichting is ontworpen voor een krachtige luchtcirculatie en doorlopende betrouwbaarheid. Gebruik alleen de ventilator of combineer deze met een airconditioning voor een sneller koelproces.

Het hele jaar door te gebruiken

Met uitvoeringsmodi voor zowel de zomer als de winter heb je altijd de beste instellingen om de lucht in je ruimte het hele jaar door te circuleren.

Geniet van een heerlijk briesje

Ga met de functie Natural Breeze voor een eilandbriesje in elke ruimte van je huis. Met deze functie zijn de snelheidsinstellingen van de ventilator dynamisch.

Handige timers

Kies uit twee verschillende timers die je licht uitdoen na een bepaalde tijd. Je kunt ze instellen met de afstandsbediening.

Helder en toch comfortabele plafondverlichting

De intrekbare Philips LED-plafondverlichting biedt krachtig helder en toch comfortabel licht voor je huis. Je kunt deze bedienen met de afstandsbediening of een wandschakelaar.

Stille motor

De intrekbare Philips LED-plafondverlichting heeft een stille motor, waardoor de lucht in de ruimte wordt gecirculeerd zonder harde geluiden.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Rond

Design en afwerking

- Kleur: nikkel
- Materiaal: metaal, Kunststof

Duurzaamheid

- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 15 jaar
- Lumenbehoudfactor: 70%
- Aantal schakelcycli: 15.000

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Draaibare spot: Nee
- Dimbaar met afstandsbediening: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Inclusief afstandsbediening: Ja

Lichtkenmerken

- Kleurconsistentie: 6 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Opwarmtijd tot 60% licht: <2

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Slaapkamer, Woonkamer, Eetkamer, Keuken, Thuis kantoor
- Stijl: Contemporary
- Type: Plafondlampen met ventilator
- EyeComfort: Ja

Andere eigenschappen

- Lampstroom: 290 mA
- Rendement: 128 lm/W

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.9

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 6,9 kg
- Hoogte: 41,8 cm
- Lengte: 48,5 cm
- Breedte: 48,5 cm

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Levensduur tot: 15.000 hr
- Diameter: 485 mm
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 4500
- Lichtkleur: 2700/5500/4000
- Netspanning: 220-240 V AC
- Dimbare lamp: Nee
- LED: Ja
- Wattage meegeleverde lamp: 28+35
- IP-classificatie: IP20
- Beschermingsklasse: Klasse I

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC – product: 8719514408555
- Nettogewicht: 6,9 kg
- Brutoweight: 10,45 kg
- Hoogte: 30 cm
- Lengte: 55,3 cm
- Breedte: 55,3 cm
- Materiaalnummer (12NC): 929003184701



Publicatiedatum:
2024-02-04
Versie: 0.315

© 2024 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com