

PHILIPS


Τροφοδοτικό εξωτερικών
χώρων 40W

Hue

Προέκταση καλωδίου

Τροφοδοτεί έως 40W

Μαύρο



8719514414037



Εύκολος έξυπνος φωτισμός

Ξεκινήστε εύκολα το σύστημα έξυπνου φωτισμού στον εξωτερικό χώρο σας με αυτό το τροφοδοτικό εξωτερικού χώρου, που σας επιτρέπει να προσθέσετε διάφορα φώτα συνολικής ισχύος έως 40 W. Συνδέστε ένα καλώδιο μήκους έως και 35 μέτρα σε οποιοδήποτε λαμπτήρα Philips Hue εξωτερικού χώρου χαμηλής τάσης, προσθέτοντας την ισχύ κάθε φωτιστικού για να συμπληρωθεί το όριο των 40 W του τροφοδοτικού.

Ειδικά σχεδιασμένο για εξωτερικούς χώρους

- Εύκολη εγκατάσταση και επέκταση

Χαρακτηριστικά

Εύκολη εγκατάσταση και επέκταση



Φωτίστε τα σκοτεινά μονοπάτια, τονίστε σημεία στον κήπο σας ή δημιουργήστε μια μοναδική ατμόσφαιρα στην αυλή. Μπορείτε να το κάνετε μόνοι σας, χρησιμοποιώντας σποτ ή στυλίσκους Hue. Τα προϊόντα λειτουργούν με χαμηλή τάση, είναι ασφαλή στη χρήση και με εύκολη εγκατάσταση. Δεν είναι πλέον πολύπλοκο για να έχετε φωτισμό σε εξωτερικούς

χώρους: μπορείτε να δημιουργήσετε και να επεκτείνετε τον φωτισμό όπως θέλετε.

Προδιαγραφές

Σχεδιασμός και φινιρίσμα

- Χρώμα: Μαύρο
- Υλικό κατασκευής: συνθετικό

Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ

- Πλήρως αδιάβροχη: Ναι

Διάφορα

- Ιδανικά σχεδιασμένο για: Κήπους και αίθρια
- Τύπος: Τροφοδοσία

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Καθαρό βάρος: 0,780 kg
- Ύψος: 4,1 cm
- Μήκος: 13,2 cm
- Πλάτος: 6,5 cm
- Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας: 1,5 m
- Μήκος καλωδίου 24 V: 0,6 m

Σέρβις

- Εγγύηση: 2 έτη

Τεχνικές προδιαγραφές

- Συμβατό με συσκευές Philips Hue με ρύθμιση έντασης: Yes
- Διάρκεια ζωής λαμπτήρα έως: 25.000 h
- Τροφοδοσία ρεύματος: Εύρος 220 V – 240 V, 50–60 Hz
- Κωδικός IP: IP67, αδιαπέραστο από σκόνη, προστασία από προσωρινή βύθιση
- Κατηγορία προστασίας: II – με διπλή μόνωση

Υποστήριξη

- Εφαρμογή Philips Hue: IOS 15 και μεταγενέστερη έκδοση, Android 10.0 και μεταγενέστερη έκδοση

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC – προϊόν: 8719514414037
- Καθαρό βάρος: 0,7 kg
- Μικτό βάρος: 0,78 kg
- Ύψος: 112 mm
- Μήκος: 211 mm
- Πλάτος: 86 mm
- Αριθμός υλικού (12NC): 929003149301



Ημερομηνία έκδοσης:
2024-02-02
Έκδοση: 0.191

© 2024 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com