

# PHILIPS

Τροφοδοτικό εξωτερικών  
χώρων 100W

Hue

Προέκταση καλωδίου

Τροφοδοτεί έως 100W

Μαύρο



8719514414150



## Εύκολος έξυπνος φωτισμός

Γεμίστε ολόκληρο τον εξωτερικό χώρο σας με έξυπνο φωτισμό χρησιμοποιώντας αυτό το τροφοδοτικό εξωτερικού χώρου, που σας επιτρέπει να προσθέσετε διάφορα φώτα συνολικής ισχύος έως 100 W. Συνδέστε δύο καλώδια, μήκους έως και 30 μέτρα το καθένα, σε οποιοδήποτε φωτιστικό Philips Hue εξωτερικού χώρου χαμηλής τάσης σε κάθε σύνδεσμο, προσθέτοντας την ισχύ κάθε φωτιστικού για να συμπληρωθεί το μέγιστο όριο των 100 W του τροφοδοτικού.

**Ειδικά σχεδιασμένο για εξωτερικούς χώρους**

- Εύκολη εγκατάσταση και επέκταση

# Χαρακτηριστικά

## Εύκολη εγκατάσταση και επέκταση



Φωτίστε τα σκοτεινά μονοπάτια, τονίστε σημεία στον κήπο σας ή δημιουργήστε μια μοναδική ατμόσφαιρα στην αυλή. Μπορείτε να το κάνετε μόνοι σας, χρησιμοποιώντας σποτ ή στυλίσκους Hue. Τα προϊόντα λειτουργούν με χαμηλή τάση, είναι ασφαλή στη χρήση και με εύκολη εγκατάσταση. Δεν είναι πλέον πολύπλοκο για να έχετε φωτισμό σε εξωτερικούς

χώρους: μπορείτε να δημιουργήσετε και να επεκτείνετε τον φωτισμό όπως θέλετε.

# Προδιαγραφές

## Σχεδιασμός και φινιρίσμα

- Χρώμα: Μαύρο
- Υλικό κατασκευής: συνθετικό

## Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ

- Πλήρως αδιάβροχη: Ναι

## Διάφορα

- Ιδανικά σχεδιασμένο για: Κήπους και αίθρια
- Τύπος: Τροφοδοσία

## Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Καθαρό βάρος: 1,067 kg
- Ύψος: 4,5 cm
- Μήκος: 20 cm
- Πλάτος: 7,0 cm
- Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας: 1,5 m
- Μήκος καλωδίου 24 V: 0,6 m

## Σέρβις

- Εγγύηση: 2 έτη

## Τεχνικές προδιαγραφές

- Συμβατό με συσκευές Philips Hue με ρύθμιση έντασης: Yes
- Διάρκεια ζωής λαμπτήρα έως: 25.000 h
- Τροφοδοσία ρεύματος: Εύρος 220 V – 240 V, 50–60 Hz
- Κωδικός IP: IP67, αδιαπέραστο από σκόνη, προστασία από προσωρινή βύθιση
- Κατηγορία προστασίας: II – με διπλή μόνωση

## Υποστήριξη

- Εφαρμογή Philips Hue: IOS 15 και μεταγενέστερη έκδοση, Android 10.0 και μεταγενέστερη έκδοση

## Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC – προϊόν: 8719514414150
- Καθαρό βάρος: 1,07 kg
- Μικτό βάρος: 1,25 kg
- Ύψος: 132 mm
- Μήκος: 234 mm
- Πλάτος: 80 mm
- Αριθμός υλικού (12NC): 929003149501



Ημερομηνία έκδοσης:  
2024-02-02  
Έκδοση: 0.274

© 2024 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)