

# PHILIPS

Kültéri lámpatestek

Kültéri lámpatestek

Utrecht

Antracit

Oszlopos

8719514417557



## Élvezze a gyönyörűen megvilágított kertét!

A Philips Utrecht kültéri oszlopos kialakítású lámpa elegáns háza rozsdamentes acélból készült. Kiváló minőségű szórt fénnel világítja meg a kertét, és életre kelti a közösségi tereket.

### **Egyszerű használat**

- Nem tartalmaz fényforrást

### **Vigyen stílust kertjébe**

- Kültéri sétányvilágításra is alkalmas

### **Prémium minőség**

- Kiváló minőségű rozsdamentes acél és műanyag

### **Szabadtéri használatra**

- IP44 – időjárásálló

# Fénypontok

## Nem tartalmaz fényforrást

A lámpatest nem tartalmaz fényforrást, ezzel lehetővé teszi az ön számára, hogy olyan fénytípust válasszon, amely a legjobban illik a szoba hangulatához, és legjobban tükrözi az ön ízlését. A Philips LED-es fényforrás kiváló minőségű és hosszan tartó fényáramot biztosít.

## Kültéri sétányvilágításra is alkalmas

Hozza ki a legtöbbet a kültéri helyekből ezzel a sétányvilágító lámpával, amely tökéletesen alkalmas a kert vagy a terasz szélének megvilágítására, valamint a felhajtók és az utak kiemelésére.

## Kiváló minőségű rozsdamentes acél és műanyag

Ez a Philips lámpa kifejezetten kültérre készült. Strapabíró, hosszú élettartamú anyagainak köszönhetően éjről éjre megbízhatóan megvilágítja a kertet. Kiváló minőségű rozsdamentes acélból és műanyagból készült.

## IP44 – időjárásálló



Ezt a Philips kültéri lámpát kifejezetten párás kültéri környezetben való használatra terveztük, ezért szigorú teszteknek vetettük alá vízállósága biztosítása érdekében. IP44 besorolása azt jelenti, hogy védett a por és ráfröccsenő víz ellen, ezért ideális általános kültéri használatra.

# Műszaki adatok

## Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Antracit
- Anyag: Rozsdamentes acél

## További funkcióval/tartozékkal

- Beállítható magasság: Nem
- Állítható fejű spotlámpa: Nem
- Ellenáll a pornak és a rozsdának: Igen
- Kétirányú fénysugár: Nem
- click!FIX felszerelés: Igen
- Alkonykapcsoló: Nem
- Határozott fénysugár: Nem
- Szabályozható: Nem
- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- FFP – Könnyen kezelhető csomagolás: Nem
- Teljesen időjárásálló: Igen
- Integrált LED: Nem
- Mozgásérzékelő és alkonykapcsoló: Nem
- Mozgásérzékelő: Nem
- Tökéletes a hangulatteremtéshez: Nem
- Tökéletes vízszintes és függőleges felszereléshez is: Igen
- Tökéletes irányfénynek: Nem
- Tökéletes felfelé és lefelé néző felszereléshez is: Nem
- Tökéletes fali és mennyezeti használathoz is: Nem
- Forgatható fej (bal-jobb): Nem
- Hordozható: Nem
- Tartozék tápegységgel: Nem
- Védőburkolatot tartalmaz: Nem
- Tartozék távvezérlő: Nem
- Ellenálló, kiváló minőségű anyag: Igen
- Bármilyen irányba szabadon elfordítható: Nem
- Napenergia: Nem
- Dönthető lámpafej (fel-le): Nem
- UK-csatlakozó mellékelve: Nem
- USB töltés: Nem
- Meleg fehér fény: Nem
- Vízálló: Igen
- Központi elem: Nem
- Központi elem: Nem

## A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 0

## Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Kert és terasz
- Stílus: Kortárs
- Típus: Oszlopos kialakítású lámpák
- EyeComfort: Nem

## A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,76 kg
- Magasság: 80 cm
- Hosszúság: 12 cm
- Szélesség: 12 cm

## Szerviz

- Jótállás: 2 év

## Műszaki adatok

- Élettartama akár: 0 h
- A lámpa teljes fényárama: 0
- Színhőmérséklet: 2700
- LED: Nem
- Foglalat/fejelés: E27
- IP-kód: IP44
- Védelmi osztály: I. osztály
- Cserélhető fényforrás: Igen

## Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8719514417557
- Nettó tömeg: 0,76 kg
- Bruttó tömeg: 0,93 kg
- Magasság: 81 cm
- Hosszúság: 13 cm
- Szélesség: 13 cm
- Cikkszám (12NC): 929003187601



Kiadás dátuma:  
2024-02-07  
Verzió: 0.330

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)