

PHILIPS

Venkovní svítidla

Venkovní svítidla

Superslim CL550

Černá

Stropní světlo



8719514417977



Jedno svítidlo, váš vypínač a tři nastavení světla

Upravte si jas podle nálady. Stropní světlo Philips SceneSwitch LED nabízí tři úrovně jasu, které se skvěle hodí pro každou příležitost. Není třeba stmívač ani další instalace – stačí použít stávající vypínač.

Světelný efekt

- Poskytuje jasné bílé světlo

Udržitelné řešení osvětlení

- Šetřící energii
- Společnost Philips nabízí 5letou záruku na modul LED a vinutí

Ozdobte svou zahradu designem

- Zvolte si venkovní stropní svítidla

Určeno pro vaši zahradu

- IP54 – odolnost proti vlivům počasí (venkovní osvětlení)

Navrženo pro váš obývací pokoj i ložnici

- Vysoce kvalitní materiály

Přednosti

Vynikající kvalita světla Šetřící energii



Oproti ostatním běžným žárovkám tato úsporná žárovka Philips šetří energii, a tak vám pomáhá šetřit vaše peníze i životní prostředí.

5letá záruka na systém LED



Společnost Philips pro tuto lampu nabízí navíc ke standardní 2leté záruce 5letou záruku na LED systém, do nějž patří lampový modul LED a vinutí.

Zvolte si stropní svítidla

Využijte své venkovní prostory naplno prostřednictvím tohoto stropního svítidla, které dokonale osvětlí vchod do domu nebo terasu.

IP54 – odolnost proti vlivům počasí (venkovní osvětlení)

Toto venkovní svítidlo Philips je navrženo speciálně pro vlhká venkovní prostředí. Bylo podrobeno přísným testům, které ověřily jeho voděodolnost. Stupeň krytí IP se popisuje dvěma údaji: první označuje stupeň ochrany proti prachu a druhý proti vodě. Toto venkovní svítidlo je zkonstruováno se stupněm krytí IP54. Je tedy chráněno proti stříkající vodě a jedná se o výrobek nejčastěji používaný ve venkovním prostředí, kam se skvěle hodí.

Vysoce kvalitní materiály

Toto svítidlo je sestaveno z vrstvených vzorů z vysoce kvalitních materiálů s prémiovou povrchovou úpravou. Díky tomu je výrobek pevný, má dlouhou životnost a bude vylepšením vašeho domova na dlouhá léta.

Specifikace

Design a provedení

- Barva: Černá
- Materiál: Kov, Plast

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Ne
- Odolnost proti rzi a prachu: Ano
- Upevnění click!FIX: Ano
- kompatibilní se všemi stmívači: Ne
- Denní i noční senzor: Ne
- Přesně směřované světelné paprsky: Ano
- Stmívatelné: Ne
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- FFP – Frustration Free Pack (Sada bez starostí): Ne
- Plně odolné proti počasí: Ano
- Integrované LED: Ano
- Pohybový – denní i noční senzor: Ne
- Senzor pohybu: Ne
- Přenosný: Ne
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne
- Volně se otáčí v libovolném směru: Ne
- Solární energie: Ne
- Sklopná hlavice (nahoru/dolů): Ne
- Obsahuje britskou zástrčku: Ne
- Nabíjení prostřednictvím USB: Ne
- Hřejivé bílé světlo: Ano
- Voděodolný: Ano
- Střední díl: Ano

Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80

Různé

- Speciálně navrženo pro: Zahrada a dvůr
- Styl: Nadčasový
- Typ: Stropní svítidla
- EyeComfort: Ano

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,47 kg
- Výška: 2,3 cm
- Délka: 25 cm
- Šířka: 25 cm

Servis

- Záruka: 5 let

Technické údaje

- Životnost až: 20 000 h
- Celkový světelný tok svítidla: 1300
- Barva světla: 2700
- Regulovatelné svítidlo: Krokové ovládání stmívání – nepoužívat se stmívačem
- LED: Ano
- Energetická třída světelného zdroje: E
- Kód IP: IP54
- Třída ochrany: Třída II
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ne

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8719514417977
- Čistá hmotnost: 0,47 kg
- Hrubá hmotnost: 0,54 kg
- Výška: 25 cm
- Délka: 2,8 cm
- Šířka: 24,5 cm
- Číslo materiálu (12NC): 929003191301



Datum vydání:
2024-02-07
Verze: 0.203

© 2024 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com