

# PHILIPS

Kültéri lámpatestek

Kültéri lámpatestek

SuperSlim

fekete

Mennyezeti lámpa



8719514418011



## Egyetlen lámpatest. Az Ön villanykapcsolója. Három fénybeállítás.

Alkossa meg a megfelelő hangulatot a fényerő változtatásával. A Philips SceneSwitch LED-es mennyezeti lámpa három fényerősségi beállítást biztosít, amelyek tökéletesek minden pillanathoz. Nincs szükség fényerő-szabályozóra vagy más eszközökre, csak a már meglévő kapcsolójára.

### Fényhatás

- Ragyogó fehér fényt bocsát ki

### Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében

- Energiatakarékos
- A Philips 5 év garanciát nyújt a LED modulra és meghajtóra.

### Vigyen stílust kertjébe

- Válassza kültéri mennyezeti lámpaként

### Kertjéhez tervezve

- IP54 – időjárásálló (kültéri világítás)

### A nappalijához és hálósobájához tervezve

- Kiváló minőségű anyagok

# Fénypontok

## Kiváló fényminőség Energiatakarékos



Ez a Philips energiatakarékos lámpa a hagyományos fényforrásokhoz képest energiatakarékosabb, így kisebb lesz a villanyszámlája; vagyis pénzt takarít meg amellet, hogy óvja környezetét.

## 5 év garancia a LED-rendszerre



A lámpára érvényes általános 2 év garancián felül a Philips 5 év garanciát nyújt a LED-rendszerre, ami alatt a lámpában található LED-modul és a meghajtó értendő.

## Válassza mennyezeti lámpaként

Hozza ki a legtöbbet a kültéri helyszínből ezzel a mennyezeti lámpával, amely tökéletes a ház bejáratának vagy teraszának megvilágítására.

## IP54 – időjárásálló (kültéri világítás)

Ezt a Philips kültéri lámpát kifejezetten párás kültéri környezetben való használatra terveztük, ezért szigorú teszteknek vetettük alá vízállósága biztosítása érdekében. Az IP-szintet két szám jelöli: az első a por, a második a víz elleni védelem szintjét jelenti. Ez a kültéri lámpa IP54 szintet ért el, ami azt jelenti, hogy védett a ráfröccsenő víz ellen. Ennek okán ezt a termékünket gyakran választják általános kültéri használatra, melyre ideális.

## Kiváló minőségű anyagok

A lámpa kiváló minőségű anyagokból készült, és a rétegezett mintákból kialakított forma páratlan kivitelezéssel bír. Ezáltal szilárd és hosszantartó használatot biztosít, amely kiemeli otthona ragyogását éveken keresztül.

# Műszaki adatok

## Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete
- Anyag: Fém, Műanyag

## További funkcióval/tartozékkal

- Állítható fejű spotlámpa: Nem
- Ellenáll a pornak és a rozsdának: Igen
- click!FIX felszerelés: Igen
- Az összes fényerő-szabályozóval kompatibilis: Nem
- Alkonykapcsoló: Nem
- Határozott fénysugár: Igen
- Szabályozható: Nem
- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- FFP – Könnyen kezelhető csomagolás: Nem
- Teljesen időjárásálló: Igen
- Integrált LED: Igen
- Mozcásérzékelő és alkonykapcsoló: Nem
- Mozcásérzékelő: Nem
- Hordozható: Nem
- Tartozék távvezérlő: Nem
- Bármilyen irányba szabadon elfordítható: Nem
- Napenergia: Nem
- Dönthető lámpafej (fel-le): Nem
- UK-csatlakozó mellékelve: Nem
- USB töltés: Nem
- Meleg fehér fény: Nem
- Vízálló: Igen
- Központi elem: Igen

## A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80

## Egyéb

- Különösen a következőre tervezve::  
Kert és terasz
- Stílus: Kortárs
- Típus: Mennyezeti lámpák
- EyeComfort: Igen

## A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,47 kg
- Magasság: 2,3 cm
- Hosszúság: 25 cm
- Szélesség: 25 cm

## Szerviz

- Jótállás: 5 év

## Műszaki adatok

- Élettartama akár: 20 000 h
- A lámpa teljes fényárama: 1500
- Színhőmérséklet: 4000
- Szabályozható fényerejű lámpatest:  
Fokozatos fényerő-szabályozás – ne használja fényerő-szabályozóval
- LED: Igen
- A mellékelt fényforrás energiaszálya: E
- IP-kód: IP54
- Védelmi osztály: II. osztály
- Cserélhető fényforrás: Nem

## Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC – termék: 8719514418011
- Nettó tömeg: 0,47 kg
- Bruttó tömeg: 0,54 kg
- Magasság: 25 cm
- Hosszúság: 2,8 cm
- Szélesség: 24,5 cm
- Cikkszám (12NC): 929003191501



Kiadás dátuma:  
2024-02-07  
Verzió: 0.197

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselőt vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)