

# PHILIPS

Ellipse – E27  
pametna žarulja

Žarulja

Bijelo i svjetlo u boji

Trenutačno upravljanje putem  
značajke Bluetooth

Upravljanje aplikacijom ili  
glasom\*

Dodajte Hue Bridge za pristup  
dodatnim funkcijama



8719514419278



## Jednostavna pametna rasvjeta

Zahvaljujući unutarnjoj cijevi i reflektirajućem premazu na staklu, žarulje Lightguide izraz su stila koji odgovara modernom domu. Ta pametna žarulja u obliku elipse daje blistav sjaj šarenog svjetla, koje možete prigušiti do savršene razine.

### Jednostavna pametna rasvjeta

- Glasovno upravljanje svjetlima\*
- Stvorite personalizirani doživljaj živopisnim pametnim svjetlom
- Otključajte cijeli paket značajki pametne rasvjete s pomoću rješenja Bridge
- Dizajnirano za isticanje

# Istaknute znač.

## Glasovno upravljanje svjetlima\*



Philips Hue kompatibilan je s uslugama Amazon Alexa i Google Assistant ako ga uparite s kompatibilnim uređajem Google Nest ili Amazon Echo. Jednostavne glasovne naredbe omogućuju vam upravljanje većim brojem svjetala u prostoriji ili pak jednom svjetiljkom.

## Stvorite personalizirani doživljaj živopisnim pametnim svjetlom



Preobrazite svoj dom s više od 16 milijuna boja i odmah stvorite odgovarajući ugođaj za svaki događaj. Dodirom gumba možete postaviti svečano raspoloženje za zabavu, pretvoriti dnevni boravak u kinodvoranu, naglasiti uređenje interijera bojama i još više od toga.

## Otključajte cijeli paket značajki pametne rasvjete s pomoću rješenja Bridge



Bridge otključava značajke koje pametnu rasvjetu doista čine pametnom — upravljanje izvan doma, glasovno upravljanje, automatizirano osvjetljenje i još mnogo toga. Dodajte rješenje Bridge svojim postavkama kako biste stvorili zadivljujuća iskustva, iskoristite tehnologiju koja je sigurna i pouzdana te još mnogo toga. Bridge je ključ za pametnu rasvjetu kakvu još niste vidjeli.

## Dizajnirano za isticanje

Zahvaljujući svjetlećoj unutarnjoj cijevi, sjajnoj završnoj obradi i jedinstvenim oblicima, žarulje Lightguide utjelovljenje su modernog stila. Unutarnja cijev može svijetliti u milijunima boja, a reflektirajuća staklena završna obrada čini da žarulja sjaji još jače.

# Specifikacije

## Dimenzije žarulje

- Dimenzije (ŠxVxD): 205x185x185

## Zaštita okoliša

- Radna vlažnost: 5 % < vlažnost < 95 % (bez kondenzacije)
- Radna temperatura: -20 °C do 45 °C

## Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Prigušivanje uz Hue aplikaciju i prekidač: Da

## Jamstvo

- 2 godine: Da

**Značajke svjetla**

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80

**Podaci o ambalaži**

- EAN: 8719514419278

**Potrošnja energije**

- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): G

**Servis**

- Jamstvo: 2 godine

**Tehničke specifikacije**

- Težina: 200 g
- Tehnologija žarulje: LED
- Navoj/grlo: E27
- Izlazna snaga u lumenima pri 2700 K: 500 lm
- Registracijski broj za EPREL: 1181017

**Žarulja**

- Temperatura boje: 2000K-6500K +16 million colors
- Promjer: 190 mm
- Oblik: Ellipse
- Visina: 245 mm
- Ulazni napon: 220V-240V
- Vijek trajanja: 25.000 sat(i)
- Izlazno svjetlo: Bijelo svjetlo i svjetlo u boji
- Izlazna snaga u lumenima: 500 lm pri 2700 K
- Maks. potrošnja tijekom rada: 6,5 W
- Maks. potrošnja u stanju pripravnosti: 0.2 W
- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Faktor snage: 0.5
- Nazivni vijek trajanja: 25.000 sat(i)
- Mogućnost nadogradnje softvera: kada je uspostavljena veza s aplikacijom Bluetooth ili značajkom Hue Bridge
- Pokretanje: Trenutna jačina svjetla od 100 %
- Snaga: 6,5 W
- Ekvivalentna snaga: 60 W
- Komunikacijski protokol: Bluetooth i Zigbee
- Mogućnost nadogradnje softvera: Kada je uspostavljena veza s aplikacijom Bluetooth ili značajkom Hue Bridge

**Što se nalazi u kutiji?**

- Hue žarulje: 1

**Što je podržano**

- HomeKit kompatibilnost: Yes
- Aplikacija Philips Hue: IOS 15 i noviji, Android 10.0 i noviji
- Glasovni pomoćnici: Amazon Alexa, Pomoćnik za Google, Apple HomeKit (putem Hue mosta), Microsoft Cortana (putem Hue mosta)

**Dimenzije i težina pakiranja**

- EAN/UPC – proizvod: 8719514419278
- Neto težina: 0,22 kg
- Bruto težina: 0,67 kg
- Visina: 209 mm
- Dužina: 245 mm
- Širina: 219 mm
- Šifra proizvoda (12 NC): 929003151301



Datum izdavanja:  
2024-02-03  
Verzija: 0.292

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)