PHILIPS

Lampu meja

Fungsional

Ivory DSK203 27-50K

Putih

Step Peredupan

8719514420410

Lampu LED yang nyaman di mata

Dengan desain kokoh dan kinerja optimal, lampu meja Philips LED Performance adalah luminer sempurna yang menghadirkan kualitas dan kecerahan ke ruang mana pun di rumah. Cahaya yang nyaman di mata Anda.

Kualitas premium

- EyeComfort - cahaya yang nyaman di mata

Kontrol

- Step peredupan

Kelebihan Utama

Eyecomfort
Lampu berkualitas buruk dapat menyebabkan mata lelah. Dengan banyaknya kita menghabiskan waktu di luar ruangan, sangat penting untuk memasang lampu yang memadai di rumah. Produk kami memenuhi kriteria pengujian yang ketat, termasuk kedipan, strobe, kesilauan, rendisi warna, dan efek peredupan untuk memastikannya sesuai dengan kebutuhan EyeComfort. Lampu LED Philips tidak hanya menghasilkan cahaya yang nyaman, namun juga mempertahankannya demikian selama masa pakai, sehingga memberikan kualitas, hasil, dan warna cahaya yang konsisten selama lebih dari satu dekade. Beralihlah ke lampu yang tidak menyilaukan mata. Lampu yang nyaman di mata.

Step peredupan
Pilih berbagai tingkat peredupan untuk menciptakan suasana yang tepat untuk saat ini.

Spesifikasi

Karakteristik lampu
- Penggunaan: Dalam ruangan

Desain dan lapisan
- Warna: Putih
- Bahan: Logam, Plastik

Daya tahan
- Jumlah siklus sakelar: 15.000

Fitur ekstra/aksesori yang disertakan
- Kepala lampu yang dapat disesuaikan: Tidak
- Dapat diredupkan dengan remote control: Tidak
- Terintegrasi dengan LED: Y
- Termasuk remote control: Tidak

Karakteristik cahaya
- Konsistensi warna: 6 SDCM
- Indeks renderasi warna (CRI): 90

Lain-lain
- Dirancang khusus untuk: Kamar Tidur, Ruang Keluarga, Kantor Rumah
- Gaya: Kontemporer
- Jenis: Lampu Meja Tulis
- EyeComfort: Y

Karakteristik lain
- Lampu saat ini: 1000 mA
- Efikasi: 26 lm/W

Dimensi dan berat produk
- Berat bersih: 0,5 kg
- Tinggi: 35,3 cm
- Panjang: 34 cm
- Lebar: 11,4 cm

Layanan
- Garansi: 2 tahun

Spesifikasi teknis
- Masa pakai hingga: 15.000 jam
- Total lumen output lampu: 130
- Warna cahaya: 2700/3600/5000
- Stopkontak: 5 V
- Peralatan lampu dapat diredupkan: Redup Step - Jangan gunakan dengan peredup
- LED: Y
- Termasuk lampu Watt: 5
- Kode IP: IP20
- Kelas perlindungan: Kelas III

Dimensi dan berat kemasan
- EAN/UPC - produk: 8719514420410
- Berat bersih: 0,5 kg
- Berat kotor: 0,75 kg
- Tinggi: 41,1 cm
- Panjang: 12,5 cm
- Lebar: 17,6 cm
- Nomor material (12NC): 929003194707

8719514420410

Tanggal dikeluarkan:
2024-02-03
Versi: 0.182

© 2024 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com