

# PHILIPS

## Tischleuchte

Funktional

DSK204 30-50K

Schwarz

Dimmen in Stufen

8719514420434



# Komfortables LED-Licht, das den Augen gut tut

Mit ihrem robusten Design und ihrer optimalen Leistung ist die Schreibtischleuchte Philips LED Performance die perfekte Leuchte für Qualität und Helligkeit in jedem Wohnbereich. Angenehmes Licht, das Deine Augen schont.

### Hochwertige Qualität

- EyeComfort - Licht, das die Augen schont

### Überwachung

- Dimmen in Stufen

# Besonderheiten

## EyeComfort

Schlechte Lichtqualität kann zu einer Überanstrengung der Augen führen. Da viele Menschen Zeit in Innenräumen verbringen, ist es wichtiger denn je, das eigene Zuhause richtig zu beleuchten. Unsere Produkte erfüllen strenge Prüfkriterien wie Tests auf Flimmern, Flackern, Blendeffekte,

Farbwiedergabe und Dimmeffekte, um sicherzustellen, dass sie die Anforderungen für EyeComfort erfüllen. Die LED-Lampen von Philips liefern über ihre gesamte Nutzlebensdauer ein angenehmes Licht sowie mehr als zehn Jahre lang konstante Lichtqualität, Leistung und Farbe. Wechseln Sie zu einem Licht,

das Ihre Augen schont. Ihre Augen werden es Ihnen danken.

## Dimmen in Stufen

Wählen Sie aus verschiedenen Dimmstufen, um die richtige Stimmung für den jeweiligen Augenblick zu schaffen.

# Daten

## Design und Materialausführung

- Farbe: Schwarz
- Material: Metall/Kunststoff

## Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Schwenkbarer Spotkopf: Nein
- Über Fernbedienung dimmbar: Nein
- LED integriert: Ja
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein
- Herzstück: Ja

## Lichteigenschaften

- Farbwiedergabeindex (CRI): 90

## Sonstiges

- Speziell geeignet für: Arbeitszimmer

## Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 0.22 kg
- Höhe: 5.1 cm
- Länge: 46 cm
- Breite: 9.6 cm

## Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

## Technische Daten

- Nutzlebensdauer von bis zu: 15'000 Stunde(n)
- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 150
- Lichtfarbe: 3000-4000-5000
- Netzstrom: 5 V
- Leuchte dimmbar: Step Dim – Nicht mit Dimmer verwenden
- LED: Ja
- LED integriert: Ja
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 4.5
- IP-Code: IP20
- Schutzklasse: Klasse III

## Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8719514420434
- Nettogewicht: 0.22 kg
- Bruttogewicht: 0.38 kg
- Höhe: 6.2 cm
- Länge: 11.5 cm
- Breite: 49.2 cm
- Material-Nummer (12NC): 929003194807



Ausstellungsdatum:  
2023-09-06  
Version: 0.328

© 2023 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.