

PHILIPS

Kattovalaisin

Toiminnallinen

MAUVE PIR CL252

White



8719514431805



Liiketunnistimella varustettu valaisin tuo mukavuutta ja säästää energiaa

Enemmän mukavuutta ja tehokasta energiansäästöä. Philipsin liiketunnistimella varustettu LED-kattovalaisin syttyy ja sammuu liiketunnistimen avulla, joten voit astua huoneeseen valokytöntä hapuilematta. Laaja havaintoalue ja heti syttyvä LED-valotekniikka pitää huolen siitä, että valot palavat kotonasi vain, kun niitä tarvitaan.

Helppo nauttia

- Automaattisen liiketunnistimen ansiosta valaisin syttyy automaattisesti ihmisten kävellessä sen lähellä.
- Helppo asentaa

Kestävyys

- Energiaa säästävä

Kohokohdat

Integroitu liiketunnistin Helppo asentaa

Asennus on todella vaivatonta. Kiinnitä tai ripusta turvallisesti seinälle tai

kattoon ja kytke liitännät: valaisin on näin helposti käyttövalmis.

Energiaa säästävä

Säästää energiaa – mikä on hyväksi lompakolle on hyväksi myös ympäristölle

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: White
- Materiaali: Metalli, Muovi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 15 000

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädetty spotti: ei
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei

Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 80

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone, Olohuone, Ruokailutila, Keittiö, Työhuone, Autotalli
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Kattovalaisimet
- EyeComfort: Kyllä

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 45 mA
- Tehokkuus: 100 lm/W

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,26 kg
- Korkeus: 7,2 cm
- Pituus: 25 cm
- Leveys: 25 cm

Huolto

- Takuu: 5 vuotta

Tekniset tiedot

- Käyttöikä jopa: 15 000 tuntia
- Halkaisija: 250 mm
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 600
- Valon väri: 2700
- Verkkovirta: AC 220–240
- Himmennettävä valaisin: Ei
- LED: Kyllä
- Mukana toimitettavan lampun teho: 6
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka I

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514431805
- Nettopaino: 0,26 kg
- Bruttopaino: 0,49 kg
- Korkeus: 27,2 cm
- Pituus: 8,2 cm
- Leveys: 27,2 cm
- Tuotekoodi (12NC): 929003195401



Julkaisupäivä: 2024-02-02
Versio: 0.129

© 2024 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpailun ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com