

PHILIPS

Deckenleuchte

Funktional

MAUVE PIR CL252

White



8719514431829



Komfortables Licht mit Bewegungssensorik sorgt für zusätzliche Energieeinsparung

Mehr Komfort bei gleichzeitiger Energieeinsparung. Die Philips LED-Deckenleuchte mit Bewegungssensorik schaltet sich mit einem Sensor ganz einfach ein und aus. Das bedeutet, Du kannst Deine Zimmer betreten und verlassen, ohne nach einem Schalter suchen zu müssen. Dank des großen Sichtwinkels und der LED-Technologie mit Sofortstart ist die Beleuchtung in Deinem Zuhause bei Bedarf immer nur dann eingeschaltet, wenn Du sie benötigst.

Einfach in der Handhabung

- Mit dem integrierten, automatischen Bewegungssensor schaltet diese Leuchte sich automatisch ein, wenn jemand vorbeigeht.
- Einfache Installation

Lebensdauer

- Energiesparend

Besonderheiten

Integrierter Bewegungssensor

Einfache Installation

Keinen Stress mit der Installation:
Befestige oder hänge die Leuchte

einfach an die Wand oder Decke und stecke den Stecker ein und schon ist die Leuchte betriebsbereit.

Energiesparend

Das spart Energie und ist gut für Dein Konto und die Umwelt.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck:
Innenbeleuchtung

Design und Materialausführung

- Farbe: Weiß
- Material: Metall, Kunststoff

Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 15'000

Zusatzfunktion/Zubehör im

Lieferumfang enthalten

- Schwenkbarer Spotkopf: Nein
- Über Fernbedienung dimmbar: Nein
- LED integriert: Ja
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein

Lichteigenschaften

- Farbkonsistenz: 6 SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80

Sonstiges

- Speziell geeignet für: Küche
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Deckenleuchte
- EyeComfort: Ja

Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 45 mA
- Lichtausbeute: 106 lm/W

Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 0.26 kg
- Höhe: 7.2 cm
- Länge: 25 cm
- Breite: 25 cm

Service

- Garantie: 5 Jahr(e)

Technische Daten

- Nutzlebensdauer von bis zu: 15'000 Stunde(n)
- Durchmesser: 250 mm
- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 640
- Lichtfarbe: 4000
- Leuchte dimmbar: Nein
- LED: Ja
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 6
- IP-Code: IP20
- Schutzklasse: Klasse I

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8719514431829
- Nettogewicht: 0.26 kg
- Bruttogewicht: 0.49 kg
- Höhe: 27.2 cm
- Länge: 8.2 cm
- Breite: 27.2 cm
- Material-Nummer (12NC): 929003195501



Ausstellungsdatum:
2024-02-02
Version: 0.111

© 2024 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com