

# PHILIPS

Laevalgusti

Funktsionaalne

MAUVE PIR CL252

Valge



8719514431829



## Liikumistuvastusega valgustus suuremaks mugavuseks ja täiendavaks energiasäästuks

Suurendage mugavust, säästes samal ajal energiat. Philipsi liikumistuvastusega LED-laevalgustit saab hõlpsalt sisse ja välja lülitada anduriga, mis tähendab, et saate ruumi siseneda ja sealt väljuda ilma lülitile vajutamata. Anduri lai tuvastusala ja kiire LED-tehnoloogia tähendavad, et teie kodu valgustus on sees ainult siis, kui seda vajate.

### **Lihtne kasutada**

- Sisseehitatud automaatse liikumisanduriga valgusti lülitab end automaatselt sisse, kui inimesed mööda kõnnivad.
- Kerge paigaldada

### **Kestvus**

- Energiasääst

# Esiletõstetud tooted

## Sisseehitatud liikumisandur

### Kerge paigaldada

Paigaldamisega pole enam sekeldusi.  
Kinnitage või riputage see kindlalt

seinale või lakke ja lülitage vooluvõrku ning valgusti ongi valmis valgustama.

## Energiasääst

Säästab energiat, mis on kasulik nii teie rahakotile kui ka keskkonnale.

# Spetsifikatsioon

## Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse

## Disain ja viimistlus

- Värvus: Valge
- Materjal: metall, plast

## Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 15 000

## Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Kohandatud kohtvalgus lambipeas: Ei
- Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei
- Integreeritud LED: Jah
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei

## Valgusti omadused

- Värviharmoonia: 6 SDCM
- Värviedastusindeks (CRI): 80

## Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Kook
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Laevalgusti
- EyeComfort: Jah

## Muud omadused

- Valgusti voolutugevus: 45 mA
- Jõudlus: 106 lm/W

## Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,26 kg
- Kõrgus: 7,2 cm
- Pikkus: 25 cm
- Laius: 25 cm

## Hooldus

- Garantii: 5 aastat

## Tehnilised andmed

- Tööaeg kuni: 15 000 tund(i)
- Läbimõõt: 250 mm
- Valgusti koguvälguvoog luumenites: 640
- Valguse värv: 4000
- Hämardatav valgusti: Ei
- LED: Jah
- Komplekti kuulub elektrilamp: 6
- IP-kood: IP20
- Kaitseklass: I klass

## Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8719514431829
- Netokaal: 0,26 kg
- Brutokaal: 0,49 kg
- Kõrgus: 27,2 cm
- Pikkus: 8,2 cm
- Laius: 27,2 cm
- Materjali number (12NC): 929003195501



Väljalaske kuupäev:  
2024-02-02  
Versioon: 0.111

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)