

PHILIPS

Lubų šviestuvai

Praktiškas

MAUVE PIR CL252

Balta



8719514431829



Judesį aptinkantis šviestuvai, kad būtų patogiau ir būtų taupoma energija

Naudokitės patogiau, taupydami energiją. „Philips“ judesį aptinkantį šviesos diodų lubinį šviestuvą lengvai įjungia ir išjungia jutiklis, todėl galite iš kambarių išeiti ar į juos patekti nespausdami jungiklio. Platus aptikimo diapazonas ir tiesioginio veikimo šviesos diodų technologija užtikrina, kad namų apšvietimas veiks tik esant poreikiui.

Paprasta išbandyti

- Dėl integruoto automatinio judesio jutiklio šis šviestuvai automatiškai įsijungia kam nors praėjus netoliese.
- Paprastas sumontavimas

Ilgamžiškumas

- Energijos taupymas

Ypatybės

Integruotas judesio jutiklis

Paprastas sumontavimas

Daugiau nekils jokių rūpesčių dėl montavimo. Tiesiog pritvirtinkite arba

pakabinkite šviestuvą ant sienos arba lubų ir įkiškite kištuką; dabar šviestuvas paruoštas užsidegti.

Energijos taupymas

Taupo energiją – tai padės ne tik sutaupyti sąskaitoms, bet ir tausoti aplinką.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Balta
- Medžiaga: Metalas, plastikas

Ilgamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 15 000

Papildoma funkcija / priedas

- Pritaikomas lempučių gaubtuvėlis: Ne
- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- Integruota LED: Taip
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne

Šviesos savybės

- Spalvų darna: 6 SDCM
- Spalvos indeksas (CRI): 80

Kita

- Sukurta specialiai: Virtuvei
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Lubinis šviestuvas
- EyeComfort: Taip

Kitos savybės

- Lemputės srovė: 45 mA
- Efektyvumas: 106 lm/W

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynasis svoris: 0,26 kg
- Aukštis: 7,2 cm
- Ilgis: 25 cm
- Plotis: 25 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 5 metai

Techniniai duomenys

- Naudojimo laikas iki: 15 000 val.
- Skersmuo: 250 mm
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 640
- Šviesos spalva: 4000
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Ne
- LED: Taip
- Pridėtos lempučių galia vatais: 6
- IP kodas: IP20
- Apsaugos klasė: I klasė

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8719514431829
- Grynasis svoris: 0,26 kg
- Grynasis svoris: 0,49 kg
- Aukštis: 27,2 cm
- Ilgis: 8,2 cm
- Plotis: 27,2 cm
- Medžiagos numeris (12NC): 929003195501



Išleidimo data:
2024-02-03
Versija: 0.111

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com