PHILIPS

Lubų šviestuvas

Praktiškas

„Ozziet“ CL570


Juoda

Pritemdymas



8719514432048





Vienas šviestuvas. Dvi šviesos zonos. Trys nustatymai.

Šis aptakus, plonas juodas lubinis šviestuvas sukurtas taip, kad derėtų prie bet kurių lubų. Švarias apvalias pagrindinės šviesos linijas akcentuoja sumani linijinė kraštinė šviesa. Derinkite abi šviesas ir sukurkite 3 unikalius apšvietimo nustatymus. Pagrindinis įmontuotasis šviestuvas suteikia šaltą 4000 K srautą, o pailgas kraštinis akcentinis šviestuvas – šiltą 2700 K srautą. Lempa yra 3 dydžių, todėl puikiai tiks bet kuriame jūsų namų kambaryje. Patogi atminties funkcija padeda įsiminti jūsų naujausią nustatymą. „Ozziet“ lubinis šviestuvas atrodo taip pat gerai išjungtas, kaip ir įjungtas.

Sukurtas jūsų svetainei ar miegamajam
- Puikiai tinka tiek ilsintis, tiek bendraujant

Tinka jūsų interjerui
- Itin plonas dizainas

Paprasta išbandyti
- Įsimena mėgstamą režimą, kad būtų lengva pasirinkti
- Paprastas sumontavimas

Šviesos efektas
- Dviejų zonų šviesa

Ypatybės

Puikiai tinka tiek ilsintis, tiek bendraujant
Svetainė yra kiekvienų namų širdis. Tai vieta, kur šeimos nariai atsipalaiduoja ir bendrauja su svečiais. Svetainės ir miegamojo kambario apšvietimas turi būti lengvai reguliuojamas, kad jį būtų galima pritaikyti skirtingiems poreikiams per visą dieną. Atidžiai priderinti šviesos šaltiniai ir žaismingi sluoksniai sukuria erdvės pojūtį ir suteikia kambariui šilumos bei jaukumo.

Itin plonas dizainas
Plonas dizainas puikiai tinka kambariams su žemomis lubomis, kadangi jį galima įrengti lygiai su paviršiumi.

Įsimena mėgstamą režimą, kad būtų lengva pasirinkti
Nesvarbu, ar jums norisi šilto švytėjimo jaukiam vakarui, ar ryškiai baltos šviesos, padedančios susikaupti, sistema įsimena mėgstamus režimus, kad būtų lengva pasirinkti.

Paprastas sumontavimas
Daugiau nekils jokių rūpesčių dėl montavimo. Tiesiog pritvirtinkite arba pakabinkite šviestuvą ant sienos arba lubų ir įkiškite kištuką; dabar šviestuvas paruoštas užsidegti.

Dviejų zonų šviesa
Pakeisti atmosferą kambaryje dar niekada nebuvo taip paprasta. „Philips SceneSwitch“ dviejų zonų LED lubinis šviestuvas leidžia nustatyti nuotaiką trimis unikaliais nustatymais. Pagrindinės ir linijinės kraštinės šviesų derinys suteikia jums variantų, kurie puikiai tinka vakarui su draugais, susikaupimui ir jaukioms akimirkoms. Nereikia apšvietimo reguliatoriaus ar montuoti – tereikia esamo jungiklio.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos
- Naudojimo paskirtis: Patalpose

Dizainas ir apdaila
- Spalva: Juoda
- Medžiaga: Plastiko

Ilgaamžiškumas
- Jungiklio ciklų skaičius: 20 000

Papildoma funkcija / priedas
- Pritaikomas lemputės gaubtuvėlis: Ne
- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- Integruota LED: Taip
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne

Šviesos savybės
- Spalvų darna: 6 SDCM
- Spalvos indeksas (CRI): 80

Kita
- Sukurta specialiai: Miegamajam, Svetainė, Valgomasis, Virtuvei, Darbo kabinetas, Garažas
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Lubiniai šviestuvai
- EyeComfort: Taip

Kitos savybės
- Lemputės srovė: 185 mA
- Efektyvumas: 113 lm/W

Gaminio matmenys ir svoris
- Grynas svoris: 1 kg
- Aukštis: 4,5 cm
- Ilgis: 40 cm
- Plotis: 40 cm

Techninė priežiūra
- Garantija: 5 metai

Techniniai duomenys

- Naudojimo laikas iki: 20 000 val.
- Skersmuo: 400 mm
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 2500
- Šviesos spalva: 4000
- Elektros energija: 220-240 AC
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Kelių lygių pritemdymas – Nenaudokite su apšvietimo reguliatoriumi
- LED: Taip
- Pridėtos lemputės galia vatais: 22
- IP kodas: IP20
- Apsaugos klasė: II klasė

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8719514432048
- Grynas svoris: 1 kg
- Grynasis svoris: 1,44 kg
- Aukštis: 42,5 cm
- Ilgis: 5,4 cm
- Plotis: 42,5 cm
- Medžiagos numeris (12NC): 929003196801

Išleidimo data:
2024-02-03
Versija: 0.219

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.