

PHILIPS

Laevalgusti

Funktsionaalne

Ozziet CL570

Valge

Hämar



8719514432062



Üks valgusti. Kaks valgustsooni. Kolm seadistust.

See elegantne õhuke valge laevalgusti on loodud kaunistama iga laged. Põhivalgusti puhtaid ümaraid jooni rõhutab nutikas lineaarne serva valgusti. Mõlemad valgustid töötavad koos, et luua kolm ainulaadset 2700 K külma valge valguse seadistust ilusa ühtlase valgusefekti tekitamiseks. Lamp on saadaval kolmes suuruses ja sobib seetõttu ideaalselt teie maja igasse ruumi. Lambil on käepärane mälufunktsioon, mis jätab meelde teie viimase seadistuse. Laevalgusti Ozziet näeb kustutatult sama hea välja kui põledes.

Teie elu- ja magamistoa jaoks loodud

- Puhkamiseks ja seltskondlikuks ajaviitmiseks ideaalne

Sobitage oma sisekujundusega

- Üliõhuke disain

Lihtne kasutada

- Lihtsaks valimiseks salvestage mälu oma lemmikrežiim
- Kerge paigaldada

Valgusefekt

- Kahetsooniline valgusti

Esiletõstetud tooted

Puhkamiseks ja seltskondlikuks ajaviitmiseks ideaalne

Elutuba on iga kodu süda – koht, kus pere saab kokku, et puhata ja külalisi vastu võtta. Nii elu- kui ka magamistoa valgus peab olema hõlpsasti kohandatud – vastavalt sellele, mis otstarbeks neid tube päeva jooksul kasutatakse. Erinevate valgusallikate hoolikas paigutamine ja valguse eri kihtidega mängimine aitab tekitada ruumikuse tunnet ning tekitada sooja ja sõbraliku meeleolu.

Üliõhuke disain

Õhuke disain sobib täiuslikult madala laega ruumidesse, kus lamp on täiesti lae küljes.

Lihtsaks valimiseks salvestage mällu oma lemmikrežiim

Eelistagu te hubasteks õhtuteks sooja kuma või hästi nägemiseks eredat valget valgust, süsteem jätab teie lemmikud meelde, et neid oleks lihtne valida.

Kerge paigaldada

Paigaldamisega pole enam sekeldusi. Kinnitage või riputage see kindlalt seinale või lakke ja lülitage vooluvõrku ning valgusti ongi valmis valgustama.

Kahetsooniline valgusti

Toa õhustiku muutmine pole kunagi olnud lihtsam. Philipsi SceneSwitchi kahetsooniline LED-laevalgusti võimaldab teil kolme ainulaadse seadistuse abil meeleolu luua. Põhi- ja lineaarse servaalgustuse kombinatsioon pakub teile valikuid, mis sobivad ideaalselt koosolemiseks, keskendumiseks ja hubasteks hetkedeks. Pole vaja hämardit ega paigaldust, vaid ainult olemasolevat lülitit.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse

Disain ja viimistlus

- Värvus: Valge
- Materjal: plast

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 20 000

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Kohandatud kohtvalgus lambipeas: Ei
- Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei
- Integreeritud LED: Jah
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei

Valgusti omadused

- Värviharmonia: 6 SDCM
- Värviedastusindeks (CRI): 80

Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Köök
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Laevalgusti
- EyeComfort: Jah

Muud omadused

- Valgusti voolutugevus: 180 mA
- Jõudlus: 108 lm/W

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 1,55 kg
- Kõrgus: 5,5 cm
- Pikkus: 50 cm
- Laius: 50 cm

Hooldus

- Garantii: 5 aastat

Tehnilised andmed

- Tööaeg kuni: 20 000 tund(i)
- Läbimõõt: 500 mm
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 3900
- Valguse värv: 2700
- Hämardatav valgusti: Astmeline hämardus – ärge kasutage koos hämardiga
- LED: Jah
- Komplekti kuulub elektrilamp: 36
- IP-kood: IP20
- Kaitseklass: II klass

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8719514432062
- Netokaal: 1,55 kg
- Brutokaal: 2,15 kg
- Kõrgus: 52,8 cm
- Pikkus: 5,9 cm
- Laius: 52,5 cm
- Materjali number (12NC): 929003196901



Väljalaske kuupäev:
2024-02-02
Versioon: 0.135

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com