

PHILIPS

Play Gradient
Lightstrip za računala


SVJETLOSNE TRAKE

Namijenjeno za monitore od 32
do 34 inča

Uključuje napajanje i nosače

Kombinacija bijelog svjetla i
svjetla u boji

Potreban je Hue Bridge



8719514434530



Jednostavna pametna rasvjeta

Nabavite gradijent reaktivnog, raznobojnog svjetla za svoje igraće strojeve! Pričvrstite Play gradient lightstrip traku na stražnju stranu monitora od 32 do 34 inča pomoću priloženih nosača. Započnite sinkronizaciju s Hue Sync aplikacijom za stolna računala da biste vidjeli kako se radnja na vašem zaslonu odražava na svjetlu.

Jednostavna pametna rasvjeta

- Vrhunsko iskustvo rasvjete
- Izrađen za monitore
- Podignite svoju rasvjetu okoline na novu razinu
- Jednostavno za montažu
- Miješajte više boja svjetlosti
- Personalizirajte iskustvo

Istaknute znač.

Vrhunsko iskustvo rasvjete



Dobijte besprijekoran gradijent bogate, visokokvalitetne svjetlosti. Svaka boja duž svjetlosne trake prirodno se prelijeva u drugu, stvarajući jedinstveni efekt.

Izrađen za monitore



Svjetlosna traka Play gradient lightstrip postavlja se na stražnju stranu jednog ili trostrukog monitora, jednostavno se savijajući oko kutova.

Podignite svoju rasvjetu okoline na novu razinu



Kada se koristi s drugim Hue žaruljama tvrtke Philips u boji, oslobađa punu snagu rasvjete okoline.

Jednostavno za montažu



Svjetlosna traka Play gradient lightstrip dolazi u tri veličine za postavljanje na jednom ili trostrukom monitoru te uključuje kopče za montažu koje olakšavaju pričvršćivanje na stražnju stranu monitora.

Miješajte više boja svjetlosti



Boje se prirodno pretaču jedna u drugu, stapaju se i sjaje uza zid time postižući jedinstveni efekt iza vašeg monitora.

Personalizirajte iskustvo



Prebacujte načine rada, mijenjajte intenzitet i stvarajte prečace u aplikaciji za osobno iskustvo svaki put kada igrate.

Specifikacije

Dizajn i završna obrada

- Boja: Crna
- Boja/e: White
- Materijal: silikon

Zaštita okoliša

- Radna vlažnost: 5 % < vlažnost < 95 % (bez kondenzacije)
- Radna temperatura: -20 °C do 45 °C

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Promjena boje (LED): Da
- Mogućnost prigušivanja: Da
- Integrirane LED: Da
- Univerzalni utikač: Da

Jamstvo

- 2 godine: Da

Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): >80

Lightstrip

- Temperatura boje: 2000-6500 K
- Namjena: Ne
- Mogućnost produljivanja: Ne
- Ulazni napon: 220V-240V
- Vijek trajanja: 25.000 sat(i)
- Maks. potrošnja u stanju pripravnosti: 0,5 W
- Snaga: 19 W
- Širina: 17 mm
- Dužina: 45,9 in
- Širina: 0,67 in

Razno

- Vrsta: Svjetlosne trake

Podaci o ambalaži

- EAN: 8719514434530

Potrošnja energije

- Snaga: 19 W
- Potrošnja energije u mirovanju: 0,50 W

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,261 kg
- Neto težina: 0,575 lb
- Visina: 1,6 cm
- Dužina: 116,5 cm
- Širina: 1,7 cm

Servis

- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije

- Izlazna snaga u lumenima pri 4000 K: 1.000 lm
- Vijek trajanja: 25000 hour(s)
- Mrežno napajanje: Raspon: 220 V – 240 V
- IP šifra: IP20
- Klasa zaštite: II. klasa
- Dodatne značajke: not compatible with protected video content (DRM)
- Zamjenjivost izvora svjetlosti: Nezamjenjivi LED izvor svjetlosti
- Zamjenjivost upravljačkih zupčanika: Nezamjenjivi upravljački uređaj
- Izlazna snaga u lumenima pri 2700 K: 900 lm

Što se nalazi u kutiji?

- Adapter za napajanje: 1

Što je podržano

- Kompatibilno sa značajkom Effects: Yes
- Aplikacija Philips Hue: IOS 15 i noviji, Android 10.0 i noviji
- Aplikacija Philips Hue Bluetooth: IOS 15 i noviji, Android 9.0 i noviji

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8719514434530
- Neto težina: 0,52 kg
- Bruto težina: 1,19 kg
- Visina: 140 mm
- Dužina: 290 mm
- Širina: 290 mm
- Šifra proizvoda (12 NC): 929003498601



Datum izdavanja:
2024-02-14
Verzija: 0.455

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com