

PHILIPS

Hue Play gradient
lightstrip számítógéphez


Fényszalagok

Három 24"-27"-es monitorhoz
készült


Tartozék tápegység és rögzítők

Vegyi a fehér és színes fényt

A Hue Bridge tartozék



8719514434677



Okosvilágítás egyszerűen

Reaktív, színes fények játékkörnyezetéhez! Rögzítse a Hue Play gradient lightstripet 24–27 hüvelykes monitorokból álló hárommonitoros konfigurációja hátuljához a mellékelt tartók segítségével. Kezdje el a szinkronizálást a Hue Sync asztali alkalmazással, hogy a fények tükrözzék a képernyőn megjelenő műveleteket. Hue Bridge mellékelve.



Intelligens világítás egyszerűen

- Mindent felülmúló világítási élmény
- Monitorokhoz készült
- Turbózza fel térhatású világítását!
- Könnyen felszerelhető
- Keverje össze a színeket!
- Személyre szabott élmény

Fénypontok

Mindent felülmúló világítási élmény



Egyenletes, mindent bevilágító, kiváló minőségű fényt biztosít. A fényszalag mentén minden szín természetes módon olvad egymásba, egyedi hatást keltve.

Monitorokhoz készült



A Hue Play gradient lightstrip az egy- vagy hárommonitoros rendszer hátuljára rögzíthető, és könnyen hajlítható a sarkok körül.

Turbózza fel térhatású világítását!



Más, színes Philips Hue lámpákkal együtt használva felszabadíthatja a térhatású világításban rejlő lehetőségeket.

Könnyen felszerelhető



A Hue Play gradient lightstrip három méretben kapható egy- és hárommonitoros konfigurációkhoz, és rögzítőkapcsokat is tartalmaz, így könnyen rögzíthető a monitor hátuljához.

Keverje össze a színeket!



A színek természetesen egymásba olvadnak, összekeverednek, és a falra vetülve egyedi hatást keltenek a monitor mögött.

Személyre szabott élmény



Váltson módot, változtassa az intenzitást, és hozzon létre gyorsbillentyűket az alkalmazásban, hogy a játékok alkalmával személyes élményt nyújthasson.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete
- Anyag: szilikon

Környezetvédelem

- Üzemi páratartalom: 5% <H<95% (nem lecsapódó)
- Üzemi hőmérséklet: -20 és +45 °C között

További funkcióval/tartozékkal

- Színváltó (LED): Igen
- Integrált LED: Igen

Garancia

- 2 év: Igen

Lightstrip

- Vághatóság: Nem
- Toldhatóság: Nem
- Magasság: 16 mm
- Élettartam: 25 000 h
- Teljesítmény: 20 W
- Magasság: 0,63 in
- Hosszúság: 73,8 in
- Szélesség: 0,67 in
- Fényáram (lumen): 740 lm at 2200K

Csomagolási információk

- EAN: 8719514434677

Energiafogyasztás

- Teljesítmény: 20 W
- Készenléti teljesítményfelvétel: 0,50 W

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,406 kg
- Nettó tömeg: 0,575 lb
- Magasság: 1,6 cm
- Hosszúság: 187,5 cm
- Szélesség: 1,7 cm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Fényáram 4000 kelvinen: 1 200 lm
- IP-kód: IP20
- Extra funkciók: not compatible with protected video content (DRM)
- Fényáram 2700 kelvinen: 1 100 lm

A Bridge

- Átmérő: 89 mm
- Frekvenciasáv: 2400–2483.5 MHz
- Magasság: 90.6 mm
- Hosszúság x szélesség: 90.9 x 90.6 mm
- Kiegészítők maximális száma: 12
- Fényforrások maximális száma: 50
- Felszerelési opciók: Asztali, Fal
- Hálózati adapter: 100–240 V AC / 50–60 Hz
- Teljesítményfelvétel: 250mA max
- Átmérő: 3,5 in
- Magasság: 3.56 in
- Hosszúság x szélesség: 3.57 x 3.56 in

A fényforrás

- Kommunikációs protokoll: Bluetooth és Zigbee
- Szoftverfrissítésekkel: Ha Bluetooth alkalmazáshoz vagy Hue Bridge-hez csatlakozik

A kapcsoló

- IP besorolás: 20

A doboz tartalma

- Bridge: Yes
- Ethernet hálózati kábel: 1
- Hálózati adapter: Yes

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: Yes
- HomeKit kompatibilis: No
- Philips Hue alkalmazás: IOS 15 és újabb, Android 10.0 és újabb
- Hangasszisztensek: Amazon Alexa, Google Segéd, Apple HomeKit (Hue Bridge-en keresztül), Microsoft Cortana (Hue Bridge-en keresztül)
- WIFI: Yes

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8719514434677
- Nettó tömeg: 0,94 kg
- Bruttó tömeg: 1,62 kg
- Magasság: 140 mm
- Hosszúság: 290 mm
- Szélesség: 290 mm
- Cikkszám (12NC): 929003498702



Kiadás dátuma:
2024-02-03
Verzió: 0.276

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com