

PHILIPS

3 darabos Xamento
süllyesztett szpotlámpa

Hue White and color
ambiance

3 db GU10-fényforrás

Bluetooth-vezérlés
alkalmazáson keresztül

Írányítsa alkalmazással vagy a
hangjával*

További lehetőségekért Hue
Bridge eszközzel bővíthető



8719514452190



Okosvilágítás egyszerűen

A három modern kialakítású, több millió színre képes, IP44-es, süllyesztett, intelligens Xamento szpotlámpa minden fürdőszobai dizájnhoz jól illeszkedik. Csempésszen be egy kis vidámságot a hétköznapi rutinjába! Amikor pedig itt a pihenés ideje, tompítsa le a fényt.

Intelligens világítás egyszerűen

- Szabályozzon akár 10 lámpát a Bluetooth alkalmazással
- Hangvezérlésű világítás*
- Fedezze fel az okosvilágítási funkciók teljes skáláját a Hue Bridge segítségével
- Teremtse személyre szabott élményt színes okosvilágítással
- Vízálló okoslámpa fürdőszobai használatra (IP44)

Fénypontok

Szabályozzon akár 10 lámpát a Bluetooth alkalmazással



A Hue Bluetooth alkalmazással vezérelheti a Hue intelligens lámpákat otthona egy szobájában. Akár 10 intelligens lámpát is hozzáadhat, és mobilkészülékéről csak egy gomb megérintésével vezérelheti azokat.

Hangvezérlésű világítás*




A Philips Hue egy kompatibilis Google Nest vagy Amazon Echo eszközzel párosítva működik az Amazon Alexával és a Google Asszisztenssel. Az egyszerű hangparancsokkal a szoba egy vagy több lámpáját vezérelheti.

Fedezze fel az okosvilágítási funkciók teljes skáláját a Hue Bridge segítségével



A Hue Bridge elérhetővé teszi mindazokat a funkciókat, amelyek az okosvilágítást valóban intelligenssé teszik – vezérlés távolról, hangvezérlés, automatizált világítás stb. Egészítse ki rendszerét a Hue Bridge eszközzel, hogy sok más mellett magával ragadó élményhez jusson és kihasználhassa a biztonságos és megbízható technológia előnyeit. A Hue Bridge az okosvilágítás kulcsa – amelyet eddig még nem látott.

Teremtsen személyre szabott élményt színes okosvilágítással



A fény milliónyi színével átalakíthatja fürdőszobáját, és azonnal egyedi hangulatot teremthet. Egyetlen gombnyomással rózsaszínű ragyogással veheti körbe a kádat a pihentető fürdőzéshez, vagy élénk színekkel világíthatja meg a fürdőszobát, hogy még szórakoztatóbbá tegye az esti kiruccanásra való készülődést.

Vízálló okoslámpa fürdőszobai használatra (IP44)



A párás környezetekhez tervezett Philips Hue fürdőszobai okoslámpákat szigorú teszteknek vetettük alá vízállóságuk ellenőrzésére. Ezek a lámpák teljesítik az IP44 szabvány előírásait.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete
- Anyag: Műanyag

További funkcióval/tartozékkal

- Hue alkalmazással és Hue kapcsolóval szabályozható: Igen
- LED lámpa/lámpák mellékelve: Igen

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve::
Fürdőszoba
- Stílus: Modern
- Típus: Süllyesztett szpotlámpa

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,198 kg
- Hosszúság: 9,4 cm
- Süllyesztett távolság: 10 cm
- Szélesség: 9,3 cm

Szervíz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Fényáram 4000 kelvinen: 1 050 lm
- Élettartama akár: 15 000 h
- A lámpa teljes fényárama (rejtett):
1 050 lm
- A mellékelt fényforrás fényárama:
350 lm
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: 2000–6500 Hue
White Color Ambiance
- Hálózati tápellátás: Feszültség: 220–
240 V, 50–60 Hz
- LED: Igen
- Beépített LED: Nem
- Fényforrások száma: 3
- Foglalat/fejelés: GU10
- watt teljesítményű fényforrás
mellékelve: 5.7W
- Maximum teljesítményű
cserefényforrás: 5.5 W
- IP-kód: IP44
- Védelmi osztály: II. osztály
- A fényforrás cserélhetősége:
Végfelhasználó által cserélhető LED-
fényforrás
- Fényáram 2700 kelvinen: 690 lm

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek
funkcióval: Yes
- Philips Hue alkalmazás: IOS 15 és
újabb, Android 10.0 és újabb

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC – termék: 8719514452190
- Nettó tömeg: 0,59 kg
- Bruttó tömeg: 0,86 kg
- Magasság: 100 mm
- Hosszúság: 209 mm
- Szélesség: 219 mm
- Cikkszám (12NC): 929003526202



Kiadás dátuma:
2024-02-08
Verzió: 0.215

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezen alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com