

PHILIPS

3 įleidžiamųjų taškinių
lempučių „Xamento“
komplektas

„Hue White and color
ambiance“

3 x GU10 lemputė

Valdymas „Bluetooth“ ryšiu per
programėlę

Valdykite programėle arba
balsu*

Prijunkite „Hue Bridge“, kad
galėtumėte naudotis daugiau
funkcijų



8719514452190



Paprastas išmanusis apšvietimas

Dėl šių šiuolaikinio dizaino, milijonų išmaniosios šviesos spalvų ir IP44 klasės, šie trys „Xamento“ 8,6 col. įleidžiami juodi šviestuvai dera prie bet kurio vonios kambario dekoru. Įtraukite linksmybių į savo kasdienybę arba pritemdykite, kad atsipalaiduotumėte.

Paprastas sumanus apšvietimas

- „Bluetooth“ programėle valdykite iki 10 lempų
- Valdykite apšvietimą balsu*
- Su „Bridge“ galite naudotis visomis išmanaus šviestuovo funkcijomis
- Sukurkite asmeninį spalvotą išmanųjį apšvietimą
- Atspari vandeniui išmanioji lemputė vonios kambariams (IP44)

Ypatybės

„Bluetooth“ programėle valdykite iki 10 lempų



Naudodami „Hue Bluetooth“ programėlę galite valdyti „Hue“ išmaniąsias lemputes viename namų kambaryje. Pridėkite iki 10 išmaniųjų lempučių ir valdykite jas mygtuko palietimu mobiliajame įrenginyje.

Valdykite apšvietimą balsu*




„Philips Hue“ veikia su „Amazon Alexa“ ir „Google Assistant“ sujungus ją su suderinamu „Google Nest“ ar „Amazon Echo“ įrenginiu. Paprastomis balso komandomis galite valdyti kelias lemputes kambaryje arba tik vieną lemputę.

Su „Bridge“ galite naudotis visomis išmanaus šviestuvo funkcijomis



„Bridge“ suteikia funkcijas, kurios paverčia išmanųjį šviestuvą tikrai išmaniu – valdymas toli nuo namų, valdymas balsu, automatinis apšvietimas ir daug daugiau. Pridėkite „Bridge“ prie savo nustatymų, kad sukurtumėte įtraukiančių įspūdžių, pasinaudotumėte saugia ir patikima technologija ir dar daugiau. „Bridge“ yra raktas į išmanųjį apšvietimą, kokio dar nematėte.

Sukurkite asmeninį spalvotą išmanųjį apšvietimą



Naudokite milijonus šviesos atspalvių, kad pakeistumėte savo vonios kambarį ir akimirksniu sukurtumėte unikalią atmosferą. Vienu mygtuko paspaudimu galite maudytis vonioje, apsuptoje raminančio rožinio švytėjimo, arba apšviesti vonios kambarį ryškia violetine spalva, kad vakarėlis su draugais būtų dar nuostabesnis.

Atspari vandeniui išmanioji lemputė vonios kambariams (IP44)



Atlikta daugybė „Philips Hue“ išmaniųjų vonios kambario šviestuvų bandymų, kad būtų užtikrintas jų atsparumas vandeniui ir tinkamumas naudoti drėgnoje aplinkoje. Kiekvienas vonios kambario šviestuvas atitinka IP44 standartus.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Juoda
- Medžiaga: Plastiko

Papildoma funkcija / priedas

- Reguliuojamas „Hue“ programėle ir jungikliu: Taip
- Pridėta LED lempa (-os): Taip

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80

Kita

- Sukurta specialiai: Voniai
- Stilius: Modernus
- Tipas: Įleidžiamasis taškinis šviestuvas

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,198 kg
- Ilgis: 9,4 cm
- Įleidimo gylis: 10 cm
- Plotis: 9,3 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Liumenų našumas esant 4000 K: 1 050 lm
- Naudojimo laikas iki: 15 000 val.
- Bendras įrengimo (paslėpto) skleidžiamų liumenų skaičius: 1 050 lm
- Pridedamos lemputės liumenų galia: 350 lm
- Lemputės technologija: LED
- Šviesos spalva: 2000–6500 „Hue White Color Ambiance“
- Elektros energija: 220–240 V diapazonas, 50–60 Hz
- LED: Taip
- Integruotas LED: Ne
- Lempučių skaičius: 3
- Cokolis / dangtelis: GU10
- Pridėtos lemputės galia vatais: 5.7W
- Pakaitinės lemputės maksimali galia vatais: 5.5 W
- IP kodas: IP44
- Apsaugos klasė: II klasė
- Šviesos šaltinio pakeičiamumas: Šviesos diodų šaltinis, kurį gali pakeisti galutinis vartotojas
- Liumenų našumas esant 2700 K: 690 lm

Palaiko

- Suderinama su efektų funkcija: Yes
- „Philips Hue“ programėlė: IOS 15 ir naujesnės versijos, „Android“ 10.0 ir naujesnės versijos

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminy: 8719514452190
- Grynas svoris: 0,59 kg
- Grynas svoris: 0,86 kg
- Aukštis: 100 mm
- Ilgis: 209 mm
- Plotis: 219 mm
- Medžiagos numeris (12NC): 929003526202



Išleidimo data:
2024-02-08
Versija: 0.215

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com