

PHILIPS

3-balenie zapustených
bodových svetidiel
Centura

Hue White and color
ambiance

3 x žiarovka GU10

Ovládanie cez Bluetooth alebo
aplikáciu

Ovládanie aplikáciou alebo
hlasom*

Pridajte zariadenie Hue Bridge a
získajte ešte viac funkcií



8719514452190



Jednoduché inteligentné osvetlenie


Tieto tri zapustené čierne stropné svetidlá Xamento o veľkosti 8,6 palcov sa môžu pochváliť moderným dizajnom a krytím IP44. Inteligentné svetlá sa dokážu rozžiarit' miliónmi rôznych farieb a ladia s interiérom každej kúpeľne. Vneste do svojho bežného života štipku zábavy alebo svetlo stlmte, aby ste si mohli lepšie odpočinúť.

Jednoduché inteligentné osvetlenie

- Ovládanie až 10 svetiel súčasne pomocou aplikácie Bluetooth
- Ovládanie osvetlenia hlasom*
- Hue Bridge vám sprístupní celú ponuku funkcií inteligentného osvetlenia
- Farebné inteligentné svetlo vám prinesie zážitky šité na mieru
- Inteligentné svetidlá odolné voči vode, vhodné do kúpeľne (IP44)

Hlavné prvky

Ovládanie až 10 svetiel súčasne pomocou aplikácie Bluetooth



Aplikácia Hue Bluetooth vám umožní hlasom ovládať inteligentné svetidlá Hue v jednej miestnosti v domácnosti. Môžete pridať až 10 inteligentných svetidiel a ovládať ich jedným ťuknutím na tlačidlo v mobilnom zariadení.

Ovládanie osvetlenia hlasom*



Systém Philips Hue spolupracuje so systémami Amazon Alexa a Google Assistant, keď je spárovaný s kompatibilnými zariadeniami Google Nest alebo Amazon Echo. Pomocou jednoduchých hlasových príkazov môžete ovládať niekoľko svetiel v miestnosti, ale napríklad aj jediné svetidlo.

Hue Bridge vám sprístupní celú ponuku funkcií inteligentného osvetlenia



Zariadenie Hue Bridge prináša funkcie, vďaka ktorým je inteligentné osvetlenie skutočne inteligentné – ovládanie aj mimo domácnosti, hlasové ovládanie, automatické osvetlenie a mnohé ďalšie funkcie. Pridajte do svojej inštalácie zariadenie Bridge a vytvorte pohlcujúce zážitky s technológiou, ktorá je bezpečná a spoľahlivá. Hue Bridge je kľúčom k inteligentnému osvetleniu, aké ste ešte nevideli.

Farebné inteligentné svetlo vám prinesie zážitky šité na mieru



Premeňte svoju kúpeľňu miliónmi farieb svetla. Okamžite si navodíte jedinečnú atmosféru. Stačí sa dotknúť tlačidla a môžete si vychutnávať čas vo vani obklopení upokojujúcou ružovou žiarou, alebo kúpeľňu naopak prežiarit energickou fialovou, keď sa potrebujete nabudiť na noc s priateľmi.

Inteligentné svetidlá odolné voči vode, vhodné do kúpeľne (IP44)



Inteligentné kúpeľňové svetidlá Philips Hue prešli dôkladným testovaním, aby sa posúdila ich odolnosť voči vode, vďaka čomu sú ideálne na osvetlenie vlhkého prostredia. Každé kúpeľňové svetidlo spĺňa požiadavky na krytie IP44.

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Čierna
- Materiál: Plast

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Stmievateľné pomocou aplikácie a spínača Hue: áno
- Vráťane žiaroviek LED: áno

Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Kúpeľňa
- Štýl: Moderné
- Typ: Zapustené bodové svetidlo

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,198 kg
- Dĺžka: 9,4 cm
- Zapustená vzdialenosť: 10 cm
- Šírka: 9,3 cm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Svetelný tok pri 4 000 K: 1 050 lm
- Životnosť až: 15 000 h
- Celkový výstup svetidla v lúmenoch (skryté): 1 050 lm
- Výstup pribalenej žiarovky v lúmenoch: 350 lm
- Technológia žiarovky: LED
- Farba svetla: 2 000 – 6 500 Hue White Color Ambiance
- Napájanie zo siete: Rozsah 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
- LED: áno
- Zabudované LED: Nie
- Počet žiaroviek: 3
- Objímka/pätica: GU10
- Vráťane žiarovky s wattovým výkonom: 5.7W
- Náhradná žiarovka s maximálnym wattovým výkonom: 5.5 W
- Kód IP: IP44
- Trieda ochrany: Trieda II
- Možnosť výmeny svetelného zdroja: Svetelný zdroj LED vymeniteľný koncovým používateľom
- Svetelný tok pri 2 700 K: 690 lm

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: Yes
- Aplikácia Philips Hue: IOS 15 a novší, Android 10.0 a novší

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8719514452190
- Netto hmotnosť: 0,59 kg
- Brutto hmotnosť: 0,86 kg
- Výška: 100 mm
- Dĺžka: 209 mm
- Šírka: 219 mm
- Číslo materiálu (12NC): 929003526202



Dátum vydania:
2024-02-04
Verzia: 0.215

© 2024 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spolaľnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com