

PHILIPS

Komplet treh vgradnih
reflektorskih sijalk
Xamento

Hue White in barvna
svetloba

3 × sijalka GU10

Upravljanje z aplikacijo prek
povezave Bluetooth

Upravljanje z aplikacijo ali
glasom*

Za več možnosti dodajte
vmesnik Hue



8719514452190



Enostavna pametna razsvetljava


Po zaslugi sodobne zasnove, milijonov barv pametne svetlobe in ravni zaščite IP44 se te tri 8,6-palčne vgradne navzdol usmerjene svetilke Xamento v črni barvi neopazno zlijejo z vsakršno kopalniško opremo. Popestrite svoj vsak dan ali pa zatemnite svetlobo, da se boste lažje sprostili.

Enostavna in pametna razsvetljava

- Z aplikacijo s tehnologijo Bluetooth upravljajte do 10 svetil
- Upravljajte svetila z glasom*
- Zagotovite si celoten nabor funkcij pametne razsvetljave z vmesnikom Bridge
- Ustvarite prilagojeno izkušnjo s pametno barvno osvetlitvijo
- Vodoodporna pametna svetila za kopalnice (IP44)


Značilnosti

Z aplikacijo s tehnologijo Bluetooth upravljajte do 10 svetil



Z aplikacijo Hue s tehnologijo Bluetooth lahko doma upravljate pametna svetila Hue v posamezni sobi. Dodajte do 10 pametnih svetil in jih upravljajte s preprostim dotikom gumba v mobilni napravi.

Upravljajte svetila z glasom*




Philips Hue je združljiv s storitvama Amazon Alexa in Google Assistant, če ga seznanite z združljivo napravo Google Nest ali Amazon Echo. S preprostimi glasovni ukazi lahko upravljate več svetil v sobi ali pa le eno svetilko.

Zagotovite si celoten nabor funkcij pametne razsvetljave z vmesnikom Bridge



Vmesnik Bridge ponuja funkcije, zaradi katerih je pametna razsvetljava resnično pametna – upravljanje z doma, glasovno upravljanje, avtomatizirana osvetlitev in še veliko več. Svojim nastavitvam dodajte vmesnik Bridge, da ustvarite pristne izkušnje, izkoristite varno in zanesljivo tehnologijo ter še veliko več. Vmesnik Bridge je ključ do pametne razsvetljave, kakršne še niste videli.

Ustvarite prilagojeno izkušnjo s pametno barvno osvetlitvijo



Uporabite milijone barv svetlobe in spremenite kopalnico tako, da takoj ustvarite edinstveno vzdušje. S pritiskom na gumb lahko svoje namakanje v kopalni kadi obkrožite s pomirjujočim roza sijajem ali pa kopalnico osvetlite z živahno vijolično barvo, da bo priprava na večerno pohajanje s prijatelji še bolj zabavna.

Vodoodporna pametna svetila za kopalnice (IP44)



Pametna kopalniška svetila Philips Hue so prestala številne teste, da lahko zdaj z zagotovostjo trdimo, da so vodoodporna, zato so primerna osvetlitev za vlažne prostore. Vsako kopalniško svetilo ustreza standardom IP44.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: črna
- Material: Plastika

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Možnost zatemnitve z aplikacijo Hue in stikalom: Da
- LED-sijalke so priložene: Da

Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 80

Razno

- Posebej zasnovano za: Kopalnica
- Slog: Modno
- Tip: Vgradni reflektor

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,198 kg
- Dolžina: 9,4 cm
- Dolžina vgradnega dela: 10 cm
- Širina: 9,3 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Svetilnost v lumnih pri 4000 K: 1.050 lm
- Življenjska doba do: 15.000 h
- Skupna svetilnost v lumnih (skrito): 1.050 lm
- Priložena sijalka s svetilnostjo v lumnih: 350 lm
- Tehnologija sijalke: LED
- Barva svetlobe: 2000-6500 Hue White Color Ambiance
- Omrežno napajanje: Razpon 220-240 V, 50-60 Hz
- LED: Da
- Vgrajen LED: Ne
- Število sijalk: 3
- Pritrditev/vznožek: GU10
- Moč priložene sijalke: 5.7W
- Največja moč nadomestne sijalke: 5.5 W
- Koda IP: IP44
- Zaščitni razred: Razred II
- Zamenljivost svetlobnega vira: Svetlobni vir LED, ki ga lahko zamenja končni uporabnik
- Svetilnost v lumnih pri 2700 K: 690 lm

Kaj podpira

- Združljivo s funkcijo Effects: Yes
- Aplikacija Philips Hue: iOS 15 in novejši, Android 10.0 in novejši

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8719514452190
- Neto teža: 0,59 kg
- Bruto teža: 0,86 kg
- Višina: 100 mm
- Dolžina: 209 mm
- Širina: 219 mm
- Številka materiala (12NC): 929003526202



Datum izdaje: 2024-02-04
Različica: 0.215

© 2024 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com