

PHILIPS

Xamento közepes mennyezeti lámpa

Hue White and color
ambiance

Integrált LED

Bluetooth-vezérlés
alkalmazáson keresztül

Intelligens szabályozás Hue
Bridge-dzsel*



8719514452251



Okosvilágítás egyszerűen

Teremtsen színes fényt a fürdőszobában a fekete színű Xamento mennyezeti lámpával! Modern formájával és egyedi fényhatásával ez a mennyezeti lámpa nem csak a mindennapi fürdőszobai rutin megvilágítására, hanem annak élvezetessé tételére lett kitalálva.

Intelligens világítás egyszerűen

- Szabályozzon akár 10 lámpát a Bluetooth alkalmazással
- Fedezze fel az okosvilágítási funkciók teljes skáláját a Hue Bridge segítségével
- Állítson be a kezét felszabadító hangvezérlést
- Biztosítsa a jó hangulatot a melegtől hidegig terjedő fehér fényű okoslámpákkal
- Teremtsen személyre szabott élményt színes okosvilágítással
- Vízálló okoslámpa fürdőszobai használatra (IP44)

Fénypontok

Szabályozzon akár 10 lámpát a Bluetooth alkalmazással



A Hue Bluetooth alkalmazással vezérelheti a Hue intelligens lámpákat otthona egy szobájában. Akár 10 intelligens lámpát is hozzáadhat, és mobilkészülékéről csak egy gomb megérintésével vezérelheti azokat.

Fedezze fel az okosvilágítási funkciók teljes skáláját a Hue Bridge segítségével




A Hue Bridge elérhetővé teszi mindazokat a funkciókat, amelyek az okosvilágítást valóban intelligenssé teszik – vezérlés távolról, hangvezérlés, automatizált világítás stb. Egészítse ki rendszerét a Hue Bridge eszközzel, hogy sok más mellett magával ragadó élményhez jusson és kihasználhassa a biztonságos és megbízható technológia előnyeit. A Hue Bridge az okosvilágítás kulcsa – amelyet eddig még nem látott.

Állítson be a kezét felszabadító hangvezérlést



A Philips Hue egy kompatibilis Google Nest vagy Amazon Echo eszközzel párosítva együttműködik a Google Asszisztenssel vagy az Amazon Alexával. Egyszerű hangparancsokkal a szoba egy vagy több lámpáját vezérelheti.

Biztosítsa a jó hangulatot a melegtől hidegig terjedő fehér fényű okoslámpákkal



A meleg és hideg fehér fény több mint 50 000 árnyalatából választva minden tevékenységhez és napszakhoz megteremtheti a tökéletes környezetet a fürdőszobában. Használjon ragyogó, fehér fényt reggel, hogy energikusan és éberén kezdje a napot, vagy könnyítse meg az esti pihenést halvány aranyszínű ragyogással.

Teremtsen személyre szabott élményt színes okosvilágítással



A fény milliónyi színével átalakíthatja fürdőszobáját, és azonnal egyedi hangulatot teremthet. Egyetlen gombnyomással rózsaszínű ragyogással veheti körbe a kádat a pihentető fürdőzéshez, vagy élénk színekkel világíthatja meg a fürdőszobát, hogy még szórakoztatóbbá tegye az esti kiruccanásra való készülődést.

Vízálló okoslámpa fürdőszobai használatra (IP44)

A nedves környezetben ideális Philips Hue Xamento sorozatú intelligens fürdőszobai lámpák szigorú teszteknek lettek alávetve a vízállóság ellenőrzésére. Minden fürdőszobai lámpa teljesíti az IP44-es szabvány előírásait.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete
- Anyag: Fém, Műanyag

További funkcióval/tartozékkal

- Hue alkalmazással és Hue kapcsolóval szabályozható: Igen

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 90

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve::
Fürdőszoba
- Stílus: Modern
- Típus: Mennyezeti lámpák

A termék méretei és tömege

- Magasság: 8,4 cm
- Hosszúság: 38,1 cm
- Szélesség: 38,1 cm

Szervíz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Fényáram 4000 kelvinen: 2 350 lm
- Élettartama akár: 25 000 h
- Fényforrás típusa: LED, 24 V
- Színhőmérséklet: 2000–6500 Hue
White Color Ambiance
- Hálózati tápellátás: 50–60 Hz
- LED: Igen
- Beépített LED: Igen
- Fényforrások száma: 1
- watt teljesítményű fényforrás
mellékelve: 33.5W
- IP-kód: IP44
- Védelmi osztály: I – földelt
- A fényforrás cserélhetősége:
Szakember által cserélhető LED-
fényforrás
- A működtető szerelvény
cserélhetősége: Szakember által
cserélhető működtetőszerelvény
- Fényáram 2700 kelvinen: 2 100 lm

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek
funkcióval: Yes
- Philips Hue alkalmazás: IOS 15 és
újabb, Android 10.0 és újabb

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC – termék: 8719514452251
- Nettó tömeg: 3,14 kg
- Bruttó tömeg: 3,94 kg
- Magasság: 100 mm
- Hosszúság: 457 mm
- Szélesség: 437 mm
- Cikkszám (12NC): 929003526301



Kiadás dátuma:
2024-02-03
Verzió: 0.98

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com