

# PHILIPS

Lampu Portabel  
Mobile

LED Pintar

Warna-warni

Efek cahaya dual zone

Kontrol panel sentuh



8719514463714



## Dua zona warna untuk di mana saja

Nikmati kombinasi cahaya lembut dan gradien warna-warni yang mengubah ruang pribadi Anda menjadi spesial. Bawa lampu LED Mobile di mana pun Anda berada di sekitar atau di luar rumah dan berikan cahaya yang mengundang di sudut nyaman Anda.

### Instalasi mudah

- Mudah dipasang dan digunakan

### Smart control

- Kendalikan dari mana saja dengan smartphone Anda.
- Gunakan secara handsfree dengan kendali suara
- Ketuk untuk mengontrol lampu

### Fitur pintar

- Mengotomatiskan lampu Anda dengan jadwal

### Mode cahaya

- Sesuaikan Suasana dengan mode cahaya dinamis preset.
- Efek cahaya zona ganda yang unik

### Faktor bentuk

- Desain portabel untuk membawa lampu ke mana saja

# Kelebihan Utama

## Mudah dipasang dan digunakan



WiZ berfungsi dengan router Wi-Fi Anda yang sudah ada, tidak diperlukan gateway tambahan. Cukup pasang lampu baru Anda, unduh aplikasi WiZ dan Anda siap menggunakannya.

## Kendalikan dari mana saja



Kendalikan lampu WiZ Anda di mana pun Anda berada dengan smartphone. Anda tidak perlu khawatir karena lupa mematikan lampu sebelum meninggalkan rumah. Aplikasi WiZ tersedia untuk iOS dan Android.

## Gunakan secara handsfree dengan kendali suara




Kontrol lampu hanya dengan suara Anda, cukup aktifkan integrasi dengan Google, Alexa, atau tambahkan ke pintasan Siri.

## Kontrol panel sentuh



Lampu ini memiliki panel sentuh untuk menyalakan/mematikan, dan mengubah mode cahaya prasetel favorit Anda. Sedikit menggeser akan meredupkan cahaya. Anda bahkan tidak memerlukan smartphone atau asisten suara Anda.

## Mengotomatiskan lampu Anda dengan jadwal



Otomatiskan lampu agar sesuai dengan rutinitas harian atau mingguan Anda. Jadwalkan lampu Anda untuk menyala sebelum Anda tiba di rumah dan matikan saat tidak diperlukan.

## Suasana yang Disesuaikan



Buat perpaduan berbagai mode cahaya berwarna dan putih untuk menciptakan suasana cahaya yang sempurna untuk momen Anda setiap hari. Simpan dan aktifkan kapan saja dengan aplikasi, remote, atau kendali suara.

## Efek cahaya zona ganda



Coba berbagai mode cahaya untuk menciptakan efek cahaya gradien yang unik dalam gaya Anda. Cukup atur bagian atas dan bawah lampu untuk memancarkan warna yang berbeda.

### Desain portabel



Lampu nirkabel yang praktis dengan baterai internal yang dapat diisi ulang. Bawa lampu portabel ini ke mana pun Anda pergi, untuk menerangi pesta kebun, makan malam romantis, atau bahkan waktu mendongeng bersama anak-anak.

## Spesifikasi

### Karakteristik lampu

- Penggunaan: Dalam ruangan
- Bentuk lampu: Bundar

### Desain dan lapisan

- Warna: Putih
- Bahan: plastik

### Daya tahan

- Rata-rata masa pakai (pemakaian 2,7 jam/hari): 25 tahun
- Faktor perawatan lumen: 70%
- Jumlah siklus sakelar: 50.000

### Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

- Kepala lampu yang dapat disesuaikan: Tidak
- Dapat diredupkan dengan remote control: Y
- Terintegrasi dengan LED: Y
- Tombol nyala/mati pada kabel: Tidak
- Termasuk remote control: Tidak

### Karakteristik cahaya

- Konsistensi warna: 6SDCM
- Indeks renderasi warna (CRI): 80
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: <2

### Lain-lain

- Dirancang khusus untuk: Fungsional
- EyeComfort: Y

### Karakteristik lain

- Lampu saat ini: 90 mA
- Efikasi: 29 lm/W

### Konsumsi daya

- Faktor daya: 0.6
- Voltase: 220–240 V

### Dimensi dan berat produk

- Berat bersih: 0,65 kg
- Tinggi: 19,3 cm
- Panjang: 11,6 cm
- Lebar: 11,6 cm

### Layanan

- Garansi: 2 tahun

### Spesifikasi teknis

- Masa pakai hingga: 25.000 jam
- Diameter: 116 mm
- Total lumen output lampu: 400
- Warna cahaya: 2200–6500 (RGB)
- Peralatan lampu dapat diredupkan: Redup Nirkabel – Jangan gunakan dengan peredup
- LED: Y
- LED bawaan: Y
- Termasuk lampu Watt: 13.5
- Kode IP: IP20
- Kelas perlindungan: Kelas II

### Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC – produk: 8719514463714
- Berat bersih: 0,65 kg
- Berat kotor: 1,1 kg
- Tinggi: 27,2 cm
- Panjang: 16,5 cm
- Lebar: 16,5 cm
- Nomor material (12NC): 929003212007



Tanggal dikeluarkan:  
2024-02-03  
Versi: 0.84

© 2024 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)