

PHILIPS

โคมไฟเพดาน


ประโยชน์ใช้สอย

CL210

สีขาว



8719514483637



ไฟ LED คุณภาพสูงที่ ออกแบบมาให้มีอายุการใช้ งานนานหลายปี

โคมไฟเพดาน Essential LED ของ Philips ทำให้ห้องของคุณสว่างขึ้นด้วยแสงที่นุ่มนวลและสม่ำเสมอด้วยเทคโนโลยี LED ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน เหมาะสำหรับให้แสงสว่างในพื้นที่ทั่วไป เช่น ระเบียง ห้องครัว และห้องน้ำ

ง่ายต่อการใช้งาน

- ติดตั้งง่าย

เอฟเฟกต์แสง

- กระจายแสงสว่างสดใสอย่างสม่ำเสมอ

ความทนทาน

- อายุการใช้งานยาวนานถึง 15,000 ชั่วโมง

ไฮไลท์

ติดตั้งง่าย

ไม่ยุ่งยากในการติดตั้ง เพียงแค่วัดหรือแขวนให้แน่นบนผนังหรือเพดานแล้วเสียบปลั๊ก หลอดไฟนี้ก็พร้อมที่จะสว่างทันที

กระจายแสงสว่างสดใสอย่างสม่ำเสมอ

เลือกแสงที่กระจายความสว่างอย่างสม่ำเสมอ ลักษณะนี้ที่จะให้แสงสว่างทั่วทั้งพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ห้องของคุณสว่างสดใส

อายุการใช้งานยาวนานถึง 15,000 ชั่วโมง

เทคโนโลยี LED ของฟิลิปส์ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์สูงสุดถึง 15,000 ชั่วโมง

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม
- รูปทรงหลอดไฟ: กลม

การออกแบบและตกแต่ง

- สี: Hue White
- วัสดุ: โลหะ, พลาสติก

ความทนทาน

- อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน): 15 ปี
- ตัวแปรการบำรุงรักษาลูเมน: 70%
- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 15,000

มีคุณสมบัติพิเศษ/อุปกรณ์เสริมรวมอยู่ด้วย

- โคมไฟเฉพาะจุดปรับระดับได้: ไม่มี
- สามารถปรับสลับได้ด้วยรีโมทคอนโทรล: ไม่มี
- ติดตั้งหลอดไฟ LED ภายใน: ได้
- มีรีโมทคอนโทรล: ไม่มี

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- ความสม่ำเสมอของสี: 6 SDCM
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80
- เวลาวอร์มอัปจนถึงส่องสว่าง 60%: <2

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ: ห้องครัว
- สวิตช์: ร่วมสมัย
- ประเภท: โคมไฟเพดาน
- สบายตา: ได้

คุณลักษณะอื่นๆ

- กระแสของหลอดไฟ: 225 mA
- ประสิทธิภาพ: 100 lm/W

การใช้พลังงาน

- กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.5

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- น้ำหนักสุทธิ: 0.56 kg
- ความสูง: 7.6 cm
- ความยาว: 38.5 cm
- ความกว้าง: 38.5 cm

บริการ

- รับประกัน: 1 ปี

ข้อมูลทางเทคนิค

- อายุการใช้งานสูงสุดถึง: 15,000 ชั่วโมง
- ขนาด: 385 mm
- ลูเมน output ทั้งหมดของโคม: 2400
- สีของแสงไฟ: 6500
- ที่ยึดหลอดไฟที่มีการหรี่แสง: ไม่
- LED: ได้
- มีหลอดไฟวัตต์: 24
- รหัส IP: IP20
- ระดับการป้องกัน: คลาส I

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8719514483637
- น้ำหนักสุทธิ: 0.56 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 1.18 kg
- ความสูง: 45 cm
- ความยาว: 9 cm
- ความกว้าง: 44.5 cm
- เลขที่วัสดุ (12NC): 929003263107



วันที่ออก: 2024-02-05
เวอร์ชัน: 0.77

© 2024 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com