

PHILIPS

HUE okoscsatlakozó,
EU (F típus)

Hue

Adjon hozzá bármilyen lámpát
a Hue rendszerhez

Bluetooth-szal azonnal
vezérelhető

Írányítsa alkalmazással vagy a
hangjával*

További lehetőségekért Hue
Bridge eszközzel bővíthető



8720169258341



Egyszerű intelligens vezérlés

Ezzel a kicsi, visszafogott kiegészítővel bármilyen lámpát – még a Hue fényforrások fogadására nem képes lámpákat is – okosvilágítássá varázsolhatja, és a Hue alkalmazással vagy hangutasítással vezérelheti. Az azonnali fénybeállításhoz használjon Bluetoothot, vagy csatlakoztasson egy Hue Bridge-et további funkciókért.

Korlátlan lehetőségek

- Környezetébe belesimuló, kompakt kialakítás

Fénypontok

Környezetébe belesimuló, kompakt kialakítás



A Philips Hue intelligens csatlakozót úgy tervezték, hogy minden környezetbe belesimuljon. A kicsi, fehér és nem tolakodó kialakítású intelligens csatlakozó lehetővé teszi, hogy bármilyen világítótestet csatlakoztasson a Hue rendszerhez további kábelek és bonyodalmak nélkül.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: Műanyag

Környezetvédelem

- Üzemi páratartalom: 5% <H<95% (nem lecsapódó)
- Üzemi hőmérséklet: 0 °C – 35 °C

További funkcióval/tartozékkal

- ZigBee Light Link: Igen

Garancia

- 2 év: Igen

Csomagolási információk

- EAN: 8720169258341

Energiafogyasztás

- Maximális teljesítményfelvétel: 2 300 W

A termék méretei és tömege

- Magasság: 8,4 cm
- Hosszúság: 5,1 cm
- Szélesség: 5,1 cm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Hálózati tápellátás: 220–240
- Védelmi osztály: II. osztály

A kapcsoló

- Frekvenciasáv: 2401 – 2483.5 MHz
- IP besorolás: IP20
- Élettartam: 10000 clicks
- Frissíthető szoftver: Ha Bluetooth alkalmazáshoz vagy Hue Bridge-hez csatlakozik

A következőket támogatja

- HomeKit kompatibilis: Yes
- Philips Hue alkalmazás: IOS 15 és újabb, Android 10.0 és újabb
- Hangasszisztensek: Amazon Alexa, Google Segéd, Apple HomeKit (Hue Bridge-en keresztül), Microsoft Cortana (Hue Bridge-en keresztül)

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC – termék: 8720169258341
- Nettó tömeg: 0,3 kg
- Bruttó tömeg: 0,43 kg
- Magasság: 140 mm
- Hosszúság: 219 mm
- Szélesség: 72 mm
- Cikkszám (12NC): 929003050602



Kiadás dátuma:
2024-02-03
Verzió: 0.240

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com