

PHILIPS

Utendørs
lysarmaturer

Utendørs armaturer

Camill SQ

Svart

Solcelledrevet vegglampe



8720169263871



Vår mest energieffektive LED-belysning hittil

Gi utendørsvegger et utseende i gammeldags stil med den svarte Philips LED-utelampen til vegger. Det spredte, men klare lyset er også ideelt for å lyse opp inngangspartier. Retrostilen skaper en stilfull kulisser for hyggestunder utendørs.

Enkel installering

- Ingen ledninger kreves

Bærekraftige belysningsløsninger

- Lang levetid på opptil 50 000 timer
- Ultra-effektiv solenergi

Laget for utendørs bruk

- IP44 – værbestandig

Egenskaper

- Lys med dobbel lysstyrke
- Bevegelses- og skumringssensor integrert

Belysning av høy kvalitet

- Klart hvitt lys 3000 K

Høydepunkter

Ingen ledninger kreves

Denne lampen drives helt av solenergi. Ingen ledninger er nødvendig, noe som gjør disse lysene enkle å plassere og flytte hvor som helst i hagen eller et annet uteområde.

Lang levetid på opptil 50 000 timer



Pålitelig LED-lampe av høy kvalitet som varer opptil 50 000 timer. Du kan være trygg på at du ikke trenger å bekymre deg for vedlikehold i mange år framover, og kan nyte det perfekte hagelyset hver kveld.

Ultra-effektiv solenergi

Med Philips Ultra Efficient Solar-systemet leverer disse armaturene lys i opptil 35 timer på et fulladet batteri. Få klart lys hele natten og til og med under dårlige eller overskyede værforhold.

IP44 – værbestandig



Denne utendørslampen fra Philips er spesielt designet for fuktige utendørsmiljøer og har blitt testet grundig for å sikre vannmotstand. IP44-klassifiseringen betyr at den er sertifisert for å gi beskyttelse mot støv og vannsprut – perfekt for generell utendørs bruk.

Lys med dobbel lysstyrke

Skap en fleksibel og tiltalende atmosfære med funksjonen for dobbel lysstyrke. Lyset dempes når det er inaktivt og lyser automatisk når folk er til stede, og leverer riktig lysnivå når du trenger det.

Bevegelses- og skumringssensor integrert



Med en innebygd bevegelsessensor ønsker disse lysene deg automatisk velkommen når du kommer hjem etter mørkets frembrudd, eller lyser opp når besøkende ankommer. Den unike dusk til dawn-funksjonen slår lysene på automatisk når det blir mørkt ute – perfekt for de lange sommerkveldene eller for å sikre din sikkerhet.

Klart hvitt lys 3000 K

Visste du at forskjellige nyanser av hvitt lys identifiseres av forskjellige fargetemperaturer, målt i Kelvin (K)? Lavere fargetemperaturer gir et varmt, koselig hvitt lys, mens høyere fargetemperaturer gir et kjølig, mer energigivende hvitt lys. Denne armaturen produserer sterkt hvitt lys ved 3000 K.

Spesifikasjoner

Design og utseende

- Farge: Svart
- Materiale: Plast

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- LED-modulen har fem års garanti: Ja
- Justerbart spothode: Nei
- Rustfri, støvfri: Ja
- Lys i to retninger: Nei
- Dag-og-natt-sensor: Ja
- Sikret mot vind og vær: Ja
- Integrert LED: Ja
- Bevegelsessensor: Ja
- Solenergi: Ja
- Varmhvitt lys: Nei
- Midtpunkt: Nei

Hageområde

- Hageområde: Hage og terrasse

Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80

Diverse

- Spesielt designet for: Hage og terrasse
- Stil: Moderne
- Type: Vegglamper
- EyeComfort: Nei

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,48 kg
- Høyde: 20,5 cm
- Lengde: 19 cm
- Bredde: 14 cm

Service

- Garanti: Fem år

Tekniske spesifikasjoner

- Levetid på opptil: 50 000 time(r)
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 250
- Lysfarge: 3000 K
- Strømnett: 4 V
- Dimmbar lysarmatur: Nei
- Energiklassen til inkludert lyskilde: A
- Erstatningslyspære med maks. effekt i watt: 1.4 W
- IP-klasse: IP44
- Beskyttelsesklasse: Klasse III
- Lyskilden kan byttes ut: Ja

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8720169263871
- Nettovekt: 0,48 kg
- Bruttovekt: 0,7 kg
- Høyde: 24 cm
- Lengde: 16,5 cm
- Bredde: 15 cm
- Materialenummer (12NC): 929003363701



Utgivelsesdato:
2024-02-07
Versjon: 0.261

© 2024 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com