

PHILIPS

Exteriérové svietidlá

Exteriérové svietidlá

Shroud

Čierna

Solárne nástenné svietidlo



8720169265509



Solárne záhradné osvetlenie s dlhou životnosťou na všetky ročné obdobia

Nástenné svietidlo Philips Shroud je spoľahlivé solárne svietidlo, ktoré vydrží svietiť dlhšie, znižuje spotrebu energie a podporuje udržateľnosť.

Jednoduchá inštalácia

- Nevyžaduje sa žiadna kabeláž

Dlhodobé riešenia osvetlenia

- Dlhá životnosť až 15 000 hodín

Špičkové svetlo LED

- Vysokokvalitné osvetlenie LED

Navrhnuté na použitie vonku

- IP44 – odolné voči poveternostným vplyvom

Špeciálne vlastnosti

- Snímač pohybu Hue Motion pre viac pohodlia a pocit istoty

Hlavné prvky

Nevyžaduje sa žiadna kabeláž

Toto svetlo je napájané výhradne solárnou energiou a nevyžaduje žiadne elektrické vedenie, preto ho môžete ľahko umiestniť alebo premiestniť kamkoľvek na záhrade alebo v inom vonkajšom priestore.

Dlhá životnosť až 15 000 hodín



Spôľahlivé, vysokokvalitné svetlo LED vydrží až 15 000 hodín, preto sa z hľadiska údržby celé roky nemusíte ničoho obávať a každú noc si môžete užívať dokonalé záhradné osvetlenie.

Vysokokvalitné osvetlenie LED

Tieto svetlá LED využívajú unikátnu technológiu vyvinutú spoločnosťou Philips – okamžite sa zapnú a vyžarujú optimálny svetelný tok, ktorý zvýrazní živé farby vašej záhrady.

IP44 – odolné voči poveternostným vplyvom



Toto vonkajšie svetlo Philips je špeciálne navrhnuté do vlhkého vonkajšieho prostredia a bolo prísne testované na odolnosť voči vode. Krytie IP44 znamená, že je certifikované na ochranu proti prachu a striekajúcej vode – ideálne na bežné vonkajšie použitie.

Snímač pohybu Hue Motion pre viac pohodlia a pocit istoty



Obsahuje snímač pohybu Hue Motion, ktorý vás privíta pri návrate domov alebo vám dá vedieť, keď niekto prichádza.

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Čierna
- Materiál: Plast

Doplnkové funkcie/príb. príslušenstvo

- 5 ročná záruka na modul LED: áno
- Nastaviteľná bodová hlavica: Nie
- Ochrana proti korózii, ochrana proti prachu: áno
- Dvojsmerné svetelné lúče: Nie
- Snímač zotmenia: áno
- Efekt rozptýleného svetla: áno
- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: áno
- Snímač pohybu: áno
- Materiál špičkovej kvality: áno
- Slnečná energia: áno
- Teplé žiarivé stmievateľné svetlo: Nie
- Teplé biele svetlo: áno
- Ústredný prvok: Nie

Priestor záhrady

- Priestor záhrady: Záhrada a terasa

Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada a terasa
- Štýl: Súčasné
- Typ: Nástenne svietidlá
- EyeComfort: Nie

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,378 kg
- Výška: 18,8 cm
- Dĺžka: 11,4 cm
- Šírka: 10,7 cm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Životnosť až: 15 000 h
- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 250/25
- Farba svetla: 2700
- Napájanie zo siete: 4 V
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: nevzťahuje sa na zariadenie
- Náhradná žiarovka s maximálnym wattovým výkonom: 2.3 W
- Kód IP: IP44
- Trieda ochrany: Trieda III

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8720169265509
- Netto hmotnosť: 0,38 kg
- Brutto hmotnosť: 0,49 kg
- Výška: 20,5 cm
- Dĺžka: 12 cm
- Šírka: 12,5 cm
- Číslo materiálu (12NC): 929003364501



Dátum vydania:
2024-02-12
Verzia: 0.182

© 2024 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com