



# Sistema binario trifase

## RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)

Sistema binario trifase, Normal, Bianco, IP30 | Protetto contro l'accesso con un utensile

Il sistema binario trifase RCS750, costituito da un solido binario in alluminio con quattro conduttori e disponibile nelle misure da 1, 2, 3 e 4 m, può essere installato semplicemente nella configurazione desiderata: orizzontale o verticale, a soffitto (a plafone o a incasso), a parete o su pannelli singoli. Il sistema permette inoltre di realizzare una struttura a sospensione in cui tutti gli apparecchi sono dotati di alimentazione separata e possono essere commutati singolarmente; inoltre si possono spostare semplicemente, in modo tale da modificare gli scenari luminosi in base alle specifiche esigenze e creare un sistema binario multifunzionale per l'illuminazione d'accento ed eventualmente l'esposizione di materiale pubblicitario e decorativo. È inoltre disponibile una gamma di adattatori, connettori di alimentazione e accessori di fissaggio.

### Dati del prodotto

| Funzionamento e parte elettrica              |                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Classe di protezione IEC                     | Classe di isolamento I                                       |
| Meccanica e corpo                            |                                                              |
| Lunghezza complessiva e una gestione termica | 1.000 mm<br>IP30 [Protetto contro l'accesso con un utensile] |
| Colore accessori                             | Bianco                                                       |
| Peso netto (Pezzo)                           | 0,900 kg                                                     |

| Approvazione e applicazione |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Test filo incandescente     | Temperatura 850 °C, durata 5 s |
| Marchio CE                  | SI                             |
| Conformità a RoHS EU        | SI                             |
| Dati del prodotto           |                                |
| Nome prodotto ordine        | RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3) |
| Nome completo prodotto      | RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3) |
| Full EOC                    | 871155938110700                |
| Descrizione codice locale   | 38110700                       |

Sistema binario trifase

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Codice d'ordine                      | 38110700      |
| Codice materiale (12NC)              | 910500188815  |
| Codice locale                        | 38110700      |
| Numeratore - Quantità per confezione | 1             |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola           | 8711559381107 |

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna 1 |               |
| EAN/UPC - Case                                | 8711559381107 |

Disegno tecnico

