



# Maxos TL-D canalina standard

4MX056 582 7x2.5 WH

4MX056 | MAXOS TST8, Bianco

La canalina assolve a una duplice funzione: da un lato offre un robusto binario per il montaggio in fila continua delle unità elettriche, dall'altro provvede alla distribuzione dell'alimentazione elettrica mediante cavi elettrici. Tutte le sezioni di canalina sono realizzate in acciaio zincato a caldo con rivestimento in colore bianco o argento. Sono disponibili in versioni dotate di 1, 2 o 3 unità elettriche da 36 W e 58 W. Nella canalina sono integrati un cavo piatto (a 5 o 7 conduttori) o due cavi piatti (2 x 5 o 2 x 7) che garantiscono (unitamente a un selettore di fase integrato e alle morsettiere) un cablaggio corretto e sicuro. Il cavo a 7 poli consente di integrare sistemi di regolazione dell'intensità luminosa o di illuminazione di emergenza per le unità elettriche dotate di batteria per il funzionamento in emergenza. Il doppio cablaggio (2x5 o 2x7 conduttori) consente di offrire un'alimentazione completamente separata per le unità elettriche. Il doppio cablaggio viene utilizzato prevalentemente per l'illuminazione di emergenza con apposite batterie centralizzate o con attivazione separata. Pertanto, non occorre installare ulteriori morsettiere né cablaggio.

## Dati del prodotto

| Informazioni generali           |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Service tag                     | Si                     |
| Funzionamento e parte elettrica |                        |
| Classe di protezione IEC        | Classe di isolamento I |

| Meccanica e corpo      |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Colore alloggiamento   | Bianco                                       |
| Lunghezza complessiva  | 3.060 mm                                     |
| e una gestione termica | IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito] |
| Peso netto (Pezzo)     | 4,145 kg                                     |

# Maxos TL-D canalina standard

|                             |                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Approvazione e applicazione |                                                     |
| Marchio di infiammabilità   | Per montaggio su superfici normalmente infiammabili |
| Marchio CE                  | Si                                                  |
| Marchio ENEC                | Marchio ENEC                                        |
| Conformità a RoHS EU        | Si                                                  |
| Dati del prodotto           |                                                     |
| Nome prodotto ordine        | 4MX056 582 7x2.5 WH                                 |
| Nome completo prodotto      | 4MX056 582 7x2.5 WH                                 |
| Full EOC                    | 403073255120099                                     |

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Descrizione codice locale                   | 55120099            |
| Codice d'ordine                             | 55120099            |
| Codice materiale (12NC)                     | 910610027226        |
| Codice locale                               | 55120099            |
| Numeratore - Quantità per confezione        | 1                   |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 4030732551200       |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 2                   |
| EAN/UPC - Case                              | 4030732105052       |
| Codice famiglia prodotto                    | 4MX056 [MAXOS TST8] |

## Disegno tecnico

