



# Maxos fusion

## LL500Z BC L2300 BK

LL500Z | Maxos fusion Acc., Schwarz

Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel können die Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.

### Produkt Daten

| Allgemeine Informationen            |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Service Tag                         | Ja               |
| Portfolio                           | Best             |
| Betrieb und Elektrik                |                  |
| Eingangsspannung                    | - V              |
| Netzfrequenz                        | - Hz             |
| IEC-Schutzklasse                    | -                |
| Mechanik und Gehäuse                |                  |
| Gesamte Länge                       | 2.275 mm         |
| Gesamte Breite                      | 60 mm            |
| Gesamte Höhe                        | 8,5 mm           |
| Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 9 x 60 x 2275 mm |

| Material                       | Polykarbonat       |
|--------------------------------|--------------------|
| Schutzart (IP)                 | -                  |
| Schlagfestigkeit (IK)          | IK00 [Kein Schutz] |
| Zubehörfarbe                   | Schwarz            |
| Nettogewicht (Stück)           | 0,180 kg           |
| Genehmigung und Anwendung      |                    |
| CE-Zeichen                     | Ja                 |
| EU RoHS-konform                | Ja                 |
| Produktdaten                   |                    |
| Bestell-Produktname            | LL500Z BC L2300 BK |
| Gesamtbezeichnung des Produkts | LL500Z BC L2300 BK |
| Gesamt-Produktcode             | 871869638356800    |

Maxos fusion

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Bestellcode                     | 8718696383568 |
| Material-Nr. (12NC)             | 910925864238  |
| Anzahl pro Verpackung           | 1             |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste         | 8718696383568 |
| Zähler – Pakete pro Außenkarton | 1             |

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| EAN Umverpackung    | 8718696383568              |
| Produktfamiliencode | LL500Z [Maxos fusion Acc.] |

Abmessungsskizzen

