



Maxos Fusion

LL512Z CD SI

LL512Z | Maxos fusion Acc., Argent

Maxos fusion est un système de réglettes à LED adaptable qui offre une qualité de lumière excellente pour moins de la moitié du coût énergétique des lampes fluorescentes. Pour les applications en magasin, une gamme de panneaux linéaires, des modules non linéaires et un éventail de spots peuvent s'intégrer sans difficulté dans l'ossature du rail pour mettre en valeur vos produits. Pour les applications industrielles, l'accent a été mis sur la réduction des coûts d'installation et de maintenance, qui est rendue possible par l'utilisation d'un nombre de panneaux linéaires moins importants. Grâce à l'installation électrique comportant jusqu'à 13 câbles, la flexibilité de ces équipements qui offre la liberté de les positionner selon les besoins et l'intégration d'autres services/matériaux tiers, le système vous permet de réduire l'encombrement au plafond. Il peut également être reconfiguré facilement pour accueillir de futurs changements de disposition. L'infrastructure est conçue pour pouvoir intégrer des détecteurs destinés à la collecte de données, ce qui vous offre l'opportunité d'utiliser des informations précises pour optimiser votre activité.

Données du produit

Informations générales		
Service Tag	Oui	
Valeur ajoutée	Premium	
Garantie	5 ans	
Fonctionnement et électricité		
Tension d'entrée	- V	
Fréquence linéaire	- Hz	
Classe de protection CEI	-	


Mécanique et boîtier		
Matériaux du corps	Acier	
Matériaux de fixation	Acier inoxydable	
Couleur du corps	Argent	
Longueur totale	1 137 mm	
Largeur totale	63 mm	
Hauteur totale	42 mm	
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) 42 x 63 x 1137 mm		
Matériaux	Acier	
Indice de protection	-	

Maxos Fusion

Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2 J standard]
Couleur des accessoires	Argent
Poids net (pièce)	0,930 kg
Approbation et application	
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement
	inflammables
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
Données du produit	
Nom du produit de la commande	LL512Z CD SI

Nom de produit complet	LL512Z CD SI
Code EOC	871869637465899
Code de commande	37465899
Code 12NC	910925864241
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696374658
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8718696383599
Code famille de produits	LL512Z [Maxos fusion Acc.]

Schéma dimensionnel





© 2025 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.