



Maxos Fusion

LL512Z CD SI

LL512Z | Maxos fusion Acc., Argento

Maxos Fusion è un sistema trunking a LED, adattabile a molteplici applicazioni, che offre un'eccellente qualità della luce, riducendo al contempo i costi energetici rispetto alle lampade fluorescenti. Per il retail, è disponibile una gamma di pannelli lineari, non lineari e lampade spot che possono essere facilmente installati sul binario, illuminando e mettendo in risalto la merce esposta in modo brillante. I prodotti per applicazioni industriali sono invece volti a ridurre i costi di installazione e manutenzione, impiegando meno pannelli lineari. Grazie a una configurazione elettrica fino a 13 conduttori, alla libertà di posizionamento degli apparecchi e all'integrazione di altri servizi/hardware di terze parti, il sistema Maxos Fusion consente di ridurre l'ingombro sul soffitto. Inoltre, può essere facilmente riconfigurato per adattarsi a future modifiche strutturali. Maxos Fusion è predisposto per l'integrazione di sensori di raccolta dati, consentendo così di avere informazioni dettagliate utili per ottimizzare l'attività aziendale.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Materiale fissaggio	
Service tag	SI	Colore alloggiamento	Argento
Tier	Specifiche tecniche	Lunghezza complessiva	1.137 mm
Periodo di garanzia	5 anni	Larghezza complessiva	63 mm
Funzionamento e parte elettrica		Altezza complessiva	42 mm
Tensione in ingresso	- V	Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	42 x 63 x 1137 mm
Frequenza di linea	- Hz	Materiale	Acciaio
Classe di protezione IEC	-	e una gestione termica	-
Meccanica e corpo		Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02 [0,2 J standard]
Materiale del corpo	Acciaio	Colore accessori	Argento
		Peso netto (Pezzo)	0,930 kg

Maxos Fusion

Approvazione e applicazione

Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Marchio CE	SI
Conformità a RoHS EU	SI

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	LL512Z CD SI
Nome completo prodotto	LL512Z CD SI
Full EOC	871869637465899
Descrizione codice locale	37465899

Codice d'ordine	37465899
Codice materiale (12NC)	910925864241
Codice locale	37465899
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696374658
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696383599
Codice famiglia prodotto	LL512Z [Maxos fusion Acc.]

Disegno tecnico

