



# Maxos Fusion

## LL546Z CD SI

LL546Z | Maxos fusion Acc., Argent

Maxos fusion est un système de réglettes à LED adaptable qui offre une qualité de lumière excellente pour moins de la moitié du coût énergétique des lampes fluorescentes. Pour les applications en magasin, une gamme de panneaux linéaires, des modules non linéaires et un éventail de spots peuvent s'intégrer sans difficulté dans l'ossature du rail pour mettre en valeur vos produits. Pour les applications industrielles, l'accent a été mis sur la réduction des coûts d'installation et de maintenance, qui est rendue possible par l'utilisation d'un nombre de panneaux linéaires moins importants. Grâce à l'installation électrique comportant jusqu'à 13 câbles, la flexibilité de ces équipements qui offre la liberté de les positionner selon les besoins et l'intégration d'autres services/matériaux tiers, le système vous permet de réduire l'encombrement au plafond. Il peut également être reconfiguré facilement pour accueillir de futurs changements de disposition. L'infrastructure est conçue pour pouvoir intégrer des détecteurs destinés à la collecte de données, ce qui vous offre l'opportunité d'utiliser des informations précises pour optimiser votre activité.

### Données du produit

Informations générales	
Service Tag	Oui
Valeur ajoutée	Premium
Garantie	5 ans

  

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	- V
Fréquence linéaire	- Hz
Classe de protection CEI	-

Mécanique et boîtier	
Matériaux du corps	Acier
Matériaux de fixation	Acier inoxydable
Couleur du corps	Argent
Longueur totale	4 551 mm
Largeur totale	63 mm
Hauteur totale	42 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	42 x 63 x 4551 mm
Matériaux	Acier
Indice de protection	-

## Maxos Fusion

Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2 J standard]
Couleur des accessoires	Argent
Poids net (pièce)	3,780 kg

### Approbation et application

Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui

### Données du produit

Nom du produit de la commande	LL546Z CD SI
-------------------------------	--------------

Nom de produit complet	LL546Z CD SI
Code EOC	871869637471999
Code de commande	37471999
Code 12NC	910925864247
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696374719
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696383650
Code famille de produits	LL546Z [Maxos fusion Acc.]

## Schéma dimensionnel

