

PHILIPS**Lighting**

Maxos Fusion

LL546Z CD SI

LL546Z | Maxos fusion Acc., Argento

Maxos Fusion è un sistema trunking a LED, adattabile a molteplici applicazioni, che offre un'eccellente qualità della luce, riducendo al contempo i costi energetici rispetto alle lampade fluorescenti. Per il retail, è disponibile una gamma di pannelli lineari, non lineari e lampade spot che possono essere facilmente installati sul binario, illuminando e mettendo in risalto la merce esposta in modo brillante. I prodotti per applicazioni industriali sono invece volti a ridurre i costi di installazione e manutenzione, impiegando meno pannelli lineari. Grazie a una configurazione elettrica fino a 13 conduttori, alla libertà di posizionamento degli apparecchi e all'integrazione di altri servizi/hardware di terze parti, il sistema Maxos Fusion consente di ridurre l'ingombro sul soffitto. Inoltre, può essere facilmente riconfigurato per adattarsi a future modifiche strutturali. Maxos Fusion è predisposto per l'integrazione di sensori di raccolta dati, consentendo così di avere informazioni dettagliate utili per ottimizzare l'attività aziendale.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Service tag	Sì
Tier	Specifiche tecniche
Periodo di garanzia	5 anni
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	- V
Frequenza di linea	- Hz
Classe di protezione IEC	-
Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Acciaio

Materiale fissaggio	Acciaio inox
Colore alloggiamento	Argento
Lunghezza complessiva	4.551 mm
Larghezza complessiva	63 mm
Altezza complessiva	42 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	42 x 63 x 4551 mm
Materiale	Acciaio
e una gestione termica	-
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02 [0.2 J standard]
Colore accessori	Argento
Peso netto (Pezzo)	3,780 kg

Maxos Fusion

Approvazione e applicazione

Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Marchio CE	Sì
Conformità a RoHS EU	Sì

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	LL546Z CD SI
Nome completo prodotto	LL546Z CD SI
Full EOC	871869637471999
Descrizione codice locale	37471999

Codice d'ordine	37471999
Codice materiale (12NC)	910925864247
Codice locale	37471999
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696374719
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696383650
Codice famiglia prodotto	LL546Z [Maxos fusion Acc.]

Disegno tecnico

