

**PHILIPS****Lighting**

# Maxos Fusion

## LL546Z CD BK

### LL546Z | Maxos fusion Acc., Nero

Maxos Fusion è un sistema trunking a LED, adattabile a molteplici applicazioni, che offre un'eccellente qualità della luce, riducendo al contempo i costi energetici rispetto alle lampade fluorescenti. Per il retail, è disponibile una gamma di pannelli lineari, non lineari e lampade spot che possono essere facilmente installati sul binario, illuminando e mettendo in risalto la merce esposta in modo brillante. I prodotti per applicazioni industriali sono invece volti a ridurre i costi di installazione e manutenzione, impiegando meno pannelli lineari. Grazie a una configurazione elettrica fino a 13 conduttori, alla libertà di posizionamento degli apparecchi e all'integrazione di altri servizi/hardware di terze parti, il sistema Maxos Fusion consente di ridurre l'ingombro sul soffitto. Inoltre, può essere facilmente riconfigurato per adattarsi a future modifiche strutturali. Maxos Fusion è predisposto per l'integrazione di sensori di raccolta dati, consentendo così di avere informazioni dettagliate utili per ottimizzare l'attività aziendale.

#### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Service tag	Sì
Tier	Specifiche tecniche
Periodo di garanzia	5 anni
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	- V
Frequenza di linea	- Hz
Classe di protezione IEC	-
Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Acciaio

Materiale fissaggio	Acciaio inox
Colore alloggiamento	Nero
Lunghezza complessiva	4.551 mm
Larghezza complessiva	63 mm
Altezza complessiva	42 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	42 x 63 x 4551 mm
Materiale	Acciaio
e una gestione termica	-
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02 [0,2 J standard]
Colore accessori	Nero
Peso netto (Pezzo)	3,780 kg

# Maxos Fusion

## Approvazione e applicazione

Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Marchio CE	Sì
Conformità a RoHS EU	Sì

## Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	LL546Z CD BK
Nome completo prodotto	LL546Z CD BK
Full EOC	871869637472699
Descrizione codice locale	37472699

Codice d'ordine	37472699
Codice materiale (12NC)	910925864248
Codice locale	37472699
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696374726
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696383667
Codice famiglia prodotto	LL546Z [Maxos fusion Acc.]

## Disegno tecnico

