



Mini 300 LED gen3

ZBP333 MB WH SET

ZBP333 | Mini 300 LED gen3.ACC

Las luminarias Mini 300 LED gen3, con un diseño de producto perfecto y la combinación de la última tecnología LED para una salida de luz de alta eficiencia, permiten transformar la estación de servicio en un punto de referencia de marca y ayudar a los visitantes a acercarse con seguridad y comodidad visual. Mini 300 LED gen3, las luminarias LED de última generación con sistema de control inteligente de detección de movimiento de luz bajo demanda lleva el ahorro energético a nuevos niveles con la regulación, pero al mismo tiempo, garantiza una iluminación suficiente para la orientación y la seguridad. Los escenarios de iluminación se pueden adaptar según sus preferencias en la primera instalación o durante la vida útil de los productos. La combinación opcional maestro-esclavo con un sensor de presencia y luminosidad integrado hace innecesario el uso de un sensor externo y un Master Mini 300 LED gen3 permite controlar hasta seis luminarias básicas. Esto no solo tendrá un impacto positivo en su inversión, sino que también puede generar un ahorro energético adicional. La lámpara Mini 300 LED gen3 es tan ligera que puede instalarla sin esfuerzo una sola persona. La configuración de la luminaria se puede cambiar incluso desde el nivel del suelo utilizando un teléfono inteligente o una tableta como mando a distancia, eliminando la necesidad de trabajar en altura. Con la aplicación gratuita Mini 300 LED, es posible incluso leer el estado de la luminaria desde el suelo. Las luminarias Mini 300 LED gen3 en versiones de montaje empotrado, montaje en superficie y proyector, adecuadas para la iluminación bajo marquesina, son una solución de recambio revolucionaria que reduce los costes de instalación.

Datos del producto

Información general	Escalera de valor	Avanzada
Service tag		

Mini 300 LED gen3

Operativos y eléctricos

Tensión de entrada	- V
Line Frequency	- Hz
Clase de protección IEC	-

Mecánicos y de carcasa

Longitud global	351 mm
Anchura global	346 mm
Altura global	100 mm
Diámetro global	0 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	100 x 346 x 351 mm
Material	Acero
Código de protección de entrada	-
Índice de protección frente a choque mecánico	IK08 [5 J resistente al vandalismo]
Color de accesorio	Blanco
Ángulo	0°
Peso neto (pieza)	5,000 kg

Aprobación y aplicación

Marca CE	Si
Conforme con EU RoHS	Si

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	ZBP333 MB WH SET
Nombre completo del producto	ZBP333 MB WH SET
Full EOC	871869699771000
Código de pedido	99771000
Código 12NC	910925865293
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696997710
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Embalaje con código EAN/UPC	8718696997710
Código de gama de producto	ZBP333 [Mini 300 LED gen3.ACC]

Plano de dimensiones

