



CoreLine Trunking gen2

LL200Z MB-SW 2xEP CU7 WH

CoreLine Trunking gen2, Accessory, LL200Z | Coreline Trunking Gen2, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Weiß

CoreLine Trunking Gen2 ist ein Lichtbandsystem für einfache und schnelle Montage. Tragschiene mit Kupplung und LED-Lichtträger bilden eine Einheit. Jeder Einheit liegen ein Abhänger für Seilabhängung und eine Abdeckung für den Kupplungsbereich bei. Alles in einer Verpackung. Durch diesen Aufbau ist die Montage von Tragschiene und Lichtträger an der Decke in einem Schritt möglich. Diese Zeitersparnis sorgt für niedrigere Installationskosten. CoreLine Trunking Gen2 kann problemlos zusammen mit Spots und Sensoren verwendet werden. Es bietet eine gleichmäßige, hochwertige Beleuchtung mit einer großen Auswahl an Leuchtenlichtströmen und Ausstrahlungswinkeln.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Portfolio	Better
Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I
Mechanik und Gehäuse	
Gesamte Länge	267 mm
Gesamte Breite	80 mm
Gesamte Höhe	50 mm

Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	50 x 80 x 267 mm
Material	Stahl
Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]
Zubehörfarbe	Weiß
Winkel	-
Nettogewicht (Stück)	0,430 kg
Genehmigung und Anwendung	
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja

CoreLine Trunking gen2

Produktdaten	
Bestell-Produktname	LL200Z MB-SW 2xEP CU7 WH
Gesamtbezeichnung des Produkts	LL200Z MB-SW 2xEP CU7 WH
Gesamt-Produktcode	871951410819600
Bestellcode	10819600
Material-Nr. (12NC)	910925867562
Anzahl pro Verpackung	1

EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514108196
Zähler – Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8719514108196
Produktfamiliencode	LL200Z [Coreline Trunking Gen2]

Abmessungsskizzen

