



CoreLine Malaga LED

ZRP100 SPIG ADAP CL MALAGA+LN STREETLIGH

BRP101 | CoreLine Malaga LED small

La famiglia di prodotti LED CoreLine Malaga è ideata per applicazioni stradali e residenziali. La famiglia è composta da due taglie e utilizza una sorgente LED Philips e driver Outdoor Philips Xitanium ad output fisso. Il CoreLine Malaga LED è stato progettato per essere al contempo efficiente ed economico. Permette di sostituire apparecchi con lampade a scarica al Sodio ad Alta Pressione come SON-T da 50, 70, 100 e 150 W con prestazioni e qualità della luce superiori e offrendo un ragguardevole risparmio energetico. L'ottica standard a fascio medio (DM) offre una distribuzione efficiente delle luce sulla superficie stradale, offrendo risparmio energetico fino anche a valori superiori al 50% e riduzione dei costi operativi. Allo stesso tempo, investire in un apparecchio per illuminazione CoreLine Malaga LED è come investire in un apparecchio SON-T, inclusa la prima lampada. Poiché il modulo di illuminazione LED del CoreLine Malaga LED ha una lunga durata di vita e non necessita di ricambio, il risparmio dovuto alle molteplici sostituzioni di lampade SON-T necessarie, permetterà di raggiungere un netto ritorno dell'investimento. La facilità di installazione è garantita dalla funzionalità del pressacavo esterno integrato. Non è necessario aprire l'apparecchio per collegare il cavo di alimentazione. Allo stesso tempo, il vetro piano di chiusura può essere rimosso per consentire, se necessario, l'accesso al driver per la manutenzione. L'aggiunta di ulteriori funzionalità rende davvero semplice scegliere CoreLine Malaga LED. Come tutta la famiglia CoreLine, il Malaga LED è facile da utilizzare e disponibile presso i partner Philips più vicini. Speciali: Oltre alla versione standard di CoreLine Malaga LED sopra descritta, sono disponibili anche versioni con diverse opzioni. Tali opzioni sono speciali e realizzate solo su ordinazione, con tempi di consegna maggiori. Sono disponibili le opzioni: Ottica fascio largo (DW). Ulteriore dispositivo di protezione da sovratensione 10 kV (SRG10). Finitura verniciata con protezione dalla salsedine (MSP), ad es. per aree costiere. Cavo a terminali liberi esterno, 3 metri (H07RN-F). Le opzioni non sono tutte combinabili reciprocamente. Se interessato o in caso di dubbio, rivolgiti al tuo partner Philips per ottenere informazioni specifiche.

CoreLine Malaga LED

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Service tag	Si
Tier	Performance

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	- V
Frequenza di linea	- Hz
Classe di protezione IEC	-

Meccanica e corpo	
Lunghezza complessiva	275 mm
Larghezza complessiva	91 mm
Altezza complessiva	76 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	76 x 91 x 275 mm
Materiale	Alluminio
e una gestione termica	-
Codice di protezione dagli impatti meccanici	-
Colore accessori	Alluminio
Angolo	-
Peso netto (Pezzo)	1,075 kg

Approvazione e applicazione	
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	ZRP100 SPIG ADAP CL MALAGA+LN STREETLIGH
Nome completo prodotto	ZRP100 SPIG ADAP CL MALAGA+LN STREETLIGH
Full EOC	871951462707900
Descrizione codice locale	62707900
Codice d'ordine	62707900
Codice materiale (12NC)	910925868646
Codice locale	62707900
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514627079
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8719514627079
Codice famiglia prodotto	BRP101 [CoreLine Malaga LED small]

Disegno tecnico

